



Modicon M340 - processor - 1024 discrete + 256 analoge I/O - USB / Modbus

BMXP342000

EAN Code: 3595863999266

Prijs: 715,30 EUR

Hoofd

Range Of Product	Modicon M340 automatiseringsplatform
Product Or Component Type	Processormodule
Aantal Rekken	1
Aantal Sleuven	11
Discrete I/O-Processorcapaciteit	1024 I/O single-rack configuratie
Analoge I/O-Processorcapaciteit	256 I/O multi-rack configuratie 66 I/O single-rack configuratie
Aantal Toepassingen Voor Specifiek Kanaal	36
Bewaking	Tellers diagnostiek Modbus Gebeurtenistellers Modbus

Complementair

Besturingskanalen	Programmeerbare lussen
Geïntegreerd Aansluitingstype	Niet geïsoleerde seriële verbinding RJ45 tekenmodus, transmissiemodus: asynchroon in basisband, RS232C, transmissiemodus: 2 afgeschermd twisted pairs bij 0.3...19.2 kbit/s full-duplex Niet geïsoleerde seriële verbinding RJ45 tekenmodus, transmissiemodus: asynchroon in basisband, RS485, transmissiemodus: 1 afgeschermd twisted pair bij 0.3...19.2 kbit/s half-duplex Niet geïsoleerde seriële verbinding RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, transmissiemodus: asynchroon in basisband, RS232C, transmissiemodus: 1 afgeschermd twisted pair bij 0.3...19.2 kbit/s half-duplex Niet geïsoleerde seriële verbinding RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, transmissiemodus: asynchroon in basisband, RS485, transmissiemodus: 1 afgeschermd twisted pair bij 0.3...19.2 kbit/s half-duplex USB-poort bij 12 Mbit/s
Communicatiemodule Processor	2 Ethernet-communicatiemodule 4 AS interface module
Aantal Apparaten Per Segment	0...32 (tekenmodus) 0...32 (Modbus)
Aantal Apparaten	2 punt-op-punt tekenmodus 2 punt-op-punt Modbus
Lengte Bus	0...10 m seriële verbinding niet geïsoleerd tekenmodus segment 0...10 m seriële verbinding niet geïsoleerd Modbus segment 0...1000 m seriële verbinding geïsoleerd tekenmodus segment 0...1000 m seriële verbinding geïsoleerd Modbus segment 0...15 m tekenmodus punt-op-punt 0...15 m Modbus punt-op-punt
Lengte Aftakverbindingen	<15 m seriële verbinding niet geïsoleerd tekenmodus segment <15 m seriële verbinding niet geïsoleerd Modbus segment <40 m seriële verbinding geïsoleerd tekenmodus segment <40 m seriële verbinding geïsoleerd Modbus segment

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal Adressen	0...248 voor tekenmodus 0...248 voor Modbus
Verzoeken	1 K data bytes per verzoek tekenmodus 252 data bytes per RTU-verzoek Modbus 504 data bytes per ASCII-verzoek Modbus
Besturingsparameter	Een CRC op elk frame (RTU) Modbus Een LRC op elk frame (ASCII) tekenmodus Een LRC op elk frame (ASCII) Modbus
Geheugenbeschrijving	Interne RAM 4096 kB Interne RAM 256 kB gegevens Interne RAM 3584 kB programmaconstanten en symbolen Geheugenkaart meegeleverd (BMXRMS008MP) back-up programma's, constanten, symbolen en gegevens
Maximale Grootte Van Objectzones	128 kB niet-gelokaliseerde interne gegevens 16250 %Mi gelokaliseerde interne bits 32.464% MWi interne woorden gelokaliseerde internegegevens 32.760% KWi constante woorden gelokaliseerde internegegevens
Standaardgrootte Van Objectzones	128% KWi constante woorden gelokaliseerde internegegevens 256 %Mi gelokaliseerde interne bits 512% MWi interne woorden gelokaliseerde internegegevens
Applicatiestructuur	1 cyclische/periodieke mastertaak 1 periodieke snelle taak Geen hulptaak 32 gebeurtenistaken
Uitvoeringstijd Per Instructie	0.18 µs booleaans 0.26 µs dubbele lengte woorden 0.38 µs enkele lengte woorden 1.74 µs drijvende komma's
Aantal Instructies Per Ms	4,2 Kinst/ms 65% booleaans + 35% vast rekenkundig 5,4 Kinst/ms 100% booleaans
Systeemoverhead	0,2 ms voor snelle taak 1,05 ms voor mastertaak
Stroomverbruik	72 mA bij 24 V DC
Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Status Led	1 LED (groen) processor loopt (RUN) 1 LED (rood) fout I/O module (I/O) 1 LED (rood) fout geheugenkaart (CARD ERR) 1 LED (rood) processor of systeemfout (ERR) 1 LED (geel) Modbus activiteit (SER COM)
Net Weight	0,2 kg

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	0...60 °C
Relatieve Vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Beschermende Behandeling	TC
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Productcertificaten	CE UL CSA RCM EAC Scheepvaart

Normen	EN 61131-2
	EN/IEC 61010-2-201
	UL 61010-2-201
	CSA C22.2 No 61010-2-201
	IACS E10
	EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 en type 2
	EN/IEC 61850-3, locatie G
Milieu-Eigenschappen	Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	240,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,915 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.