



Preventa Safety -
Veiligheidsmodule XPSBAE - 2-
handbediening IIIA - 115-230V AC

XPSBAE3920C

Niet meer leverbaar sinds: 20 jun 2022

Niet meer leverbaar

EAN Code: 3606480476693

Hoofd

Range Of Product	Preventa Safety automation
Product Or Component Type	Preventa-veiligheidsmodule
Naam Veiligheidsmodule	XPSBAE
Toepassing Veiligheidsmodule	Voor elektrische controle van tweehandig bestuurd besturingsstations
Functie Module	Controle tweehandig bestuurd controlestation, type IIIA
Veiligheidsniveau	Can reach PL c/category 1 conform aan EN/ISO 13849-1 Kan SILCL 1 bereiken conform aan EN/IEC 62061
Betrouwbaarheidsgegevens Veiligheid	MTTFd = 55 jaar conform aan EN/ISO 13849-1 PFHd = 2,1E-6 1/h conform aan EN/IEC 62061
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Koiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² gestrengd zonder kabeluiteinde Koiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² vast zonder kabeluiteinde Koiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met gegroefde ring Koiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring Koiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,5...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Outputtype	Relais, 1 NO circuit(s), spanningsvrij
Aantal Extra Kringen	1 NC
Us Nominale Voedingsspanning	115...230 V AC - 15...10 %

Complementair

Synchronisatietijd Tssn Inputs	0,5 s
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Maximale Energieverbuik In Va	3,3 VA
Beveiligingstype Input	Intern, elektronisch
Aantal Ingangen	1 NC + NO
Ingangsstroom	2,5 mA NC 25 mA NO
Inputcompatibiliteit	Twee-hand controle conform aan EN 574
Spanning Stuurkring	24 V DC
Uitschakelvermogen	180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output 1800 VA inkomend
Uitschakelvermogen	3 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 20 ms voor relais output

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ith Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	5 A
Verbonden Zekeringsvermogen	4 A gG voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1 6 A snel doorbranden
Minimale Uitgangsstroom	10 mA voor relais output
Minimale Outputspanning	17 V voor relais output
Maximale Responstijd Bij Inputopening	20 ms
Ui Nom Isolatiespanning	300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1
Uimp Toegekende Schokgolfspanning	4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1 4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Lokale Signalering	2 LEDs
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Net Weight	0,1 kg

Omgeving

Standards	EN 574 type III A EN/ISO 13849-1 EN 60947-01 EN/IEC 60204-1 EN 62061 EN/IEC 60947-5-1
Product Certifications	UL CSA TÜV
Ip Beschermingsgraad	IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529 IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...75 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	171,900 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,730 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Vrij Van Giftige Zware Metalen

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)