



Preventa - Veiligheidsmodule XPSBF - 2-handen bediening - 24V DC

XPSBF1132P

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 20 jun 2022

⚠ Niet meer leverbaar

EAN Code: 3389110274226

Hoofd

Range Of Product	Preventa Safety automation
Product Or Component Type	Preventa-veiligheidsmodule
Naam Veiligheidsmodule	XPSBF
Toepassing Veiligheidsmodule	Voor elektrische controle van tweehandig bestuurd besturingsstations
Functie Module	Toezicht van een met twee handen te bedienen station en een voetschakelaar
Veiligheidsniveau	Can reach PL e/category 4 conform aan EN/ISO 13849-1 Kan SILCL 3 bereiken conform aan EN/IEC 62061
Betrouwbaarheidsgegevens Veiligheid	DC > 99 % conform aan EN/ISO 13849-1 MTTFd = 50,1 jaar conform aan EN/ISO 13849-1 PFHd = 1,3E-8 1/h conform aan EN/IEC 62061
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² vast zonder kabeluiteinde Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met gegroefde ring Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² vast zonder kabeluiteinde Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring Vaste schroefklem aansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Outputtype	Relais, 2 NO circuit(s), spanningsvrij
Aantal Extra Kringen	2 outputs in vaste toestand
Us Nominale Voedingsspanning	24 V DC - 20...20 %

Complementair

Synchronisatietijd Tssn Inputs	0,5 s
Maximale Energieverbuik In W	2,5 W
Beveiligingstype Input	Intern, elektronisch
Aantal Ingangen	1 NC + NO
Inputcompatibiliteit	Twee-hand controle conform aan EN 574/ISO 13851-III C
Spanning Stuurkring	24 V DC
Uitschakelvermogen	180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output 1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Uitschakelvermogen	20 mA bij 24 V voor outputcircuit in vaste toestand 1,5 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
Thermische Stroom Output	4,2 A per relais voor relais output
Ith Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	8,4 A
Verbonden Zekeringsvermogen	4 A gG voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200 6 A snel doorbranden voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
Minimale Uitgangsstroom	10 mA voor relais output
Minimale Outputspanning	17 V voor relais output
Maximale Responstijd Bij Inputopening	20 ms
Ui Nom Isolatiespanning	300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1 300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Uimp Toegekende Schokgolfspanning	4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1 4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Lokale Signalering	3 LED
Stroomverbruik	8 mA bij 24 V DC bij aan voeding
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Net Weight	0,15 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1 EN 574 type III C/ISO 13851
Product Certifications	CSA UL TÜV
Ip Beschermingsgraad	IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529 IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-10...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	2,8 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	214,0 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,627 kg

contractuele waarborg

Garantie

18 months

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur