

Productinformatieblad

Specificaties



Lichaam voor signaallamp ZB6 - LED - 110-120 V - Groen



ZB6EG3B

EAN Code: 3389110274769

Prijs: 18,35 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XB6
Product Or Component Type	Compleet lichaam controlelampjes
Device Short Name	ZB6
Verkoop Per Ondeelbare Hoeveelheid	5
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Faston-connectoren, aansluitingsgrootte: 2,8 x 0,5 mm
Lichtbron	LED
Lamp Fitting	Integrale LED
Voeding Lichtblok	Rechtstreeks
Kleur Lichtbron	Groen
Us Nominale Voedingsspanning	48...120 V AC

Complementair

Cad Totale Hoogte	14 mm
Cad Totale Diepte	58 mm
Beschrijving Klemmen Iso N°1	(X1-X2)PL
Net Weight	0,003 kg
Werkingspositie	Eender welke positie
Ui Nom Isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp Nom. Schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Type Signalering	Vast
Voedingsspanningsgrenzen	40...132 V AC
Bestand Tegen Stroompieken	1 kV in contact conform aan IEC 61000-4-5 2 kV in open lucht conform aan IEC 61000-4-5

Omgeving

Beschermende Behandeling	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse Tegen Elektrische Schokken	Klasse II conform aan IEC 61140

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	JIS C 4520 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C 852
Product Certifications	UL GOST CSA CCC
Trilling Bestendigheid	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
Weerstand Tegen Snelle Piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Weerstand Tegen Elektromagnetische Velden	10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand Tegen Elektrostatische Ontlading	6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6 8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
Elektromagnetische Emissie	Klasse B conform aan IEC 55011

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	6,6 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	2,2 cm
Package 2 Width	3,3 cm
Package 2 Length	6,6 cm
Package 2 Weight	18 g
Unit Type Of Package 3	CAR
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	13 cm
Package 3 Width	125 cm
Package 3 Length	185 cm
Package 3 Weight	818 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)


Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur

Maßzeichnungen

Gehäuse für Leuchtmelder

Abmessungen



b 13,5 mm / 0.53 in.