

Spesifikasjoner



El-nummer:

1600901

A9D37210

EAN: 3606481157157

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iC60 RCBO
Produkt Eller Type Komponent	Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)
Kortnavn Utstyr	iC60 RCBO
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	2P
Antall Poler Med Vern	2
[In] Merkestrøm	10 A
Type Nettverk	AC
Verneteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	B
Jordfeil Følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter Tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern Klasse	Type A
Bryteevne	10000 A Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 15 kA Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Nei i samsvar med IEC 60947-1
Godkjenninger	NF IMQ VDE KEMA-KEUR

Complementary	Utgang
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	220...240 V AC 50 Hz
Magnetisk Utløsningsnivå	3...5 x I _n
Jordfeil Utløsning Teknologi	Spenningsuavhengig
[Ics] Service Bryteevne	7500 A 75 % x I _{cn} på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % x I _{cu} på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Rangert Bryte Og Lage Kapasitet	I _{dm} 6000 A på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominell Impulsspenning	4 kV

Støtstrøm	250 A
Kontaktposisjonsindikering	Nei
Kontrolltype	Kipp
Lokal Varsling	På, Av, Feilbryter
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Topp eller bunn: ja Bunn: Biconnect
Senteravstand Fane	9 mm mellom poler
9 Mm Polbredde	4
Høyde	86 mm
Bredde	36 mm
Dybde	78 mm
Vekt	273 g
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Elektrisk Levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme topp eller bunn1...35 mm² stiv Tunnel type klemme topp eller bunn1...25 mm² fleksibel Tunnel type klemme topp eller bunn1...25 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlings Lengde	12 mm for topp eller bunn connection
Tiltrekningsmoment	2 N.m
Jordfeilbeskyttelse	Integrert

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1
Ip-Grad	IP40 (distribution enclosure) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overspenningskategori	III i samsvar med IEC 60364
Elektromagnetisk Kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med EN/IEC 61009-2-1
Tropisk Beskyttelse	2
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur For Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,800 cm
Package 1 Weight	225,000 g

Enhets type Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	11,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,421 kg
Enhets type Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	9,167 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt