



TeSys - Electronisch
overbelastingsrelais - 0,5-6A -
200-240V AC/DC - Handmatig

LT4706M7S

EAN Code: 3389110576566

Prijs: 89,25 EUR

Hoofd

Range	TeSys
Product Name	TESYS LT
Product Or Component Type	Elektronisch overstroomrelais
Device Short Name	LT47
Device Application	Bescherming
Relaistoepassing	Overbelasting I _{max} > I _{setting} Gevoeligheid voor fase-uitval Vergrendelde rotor, mechanische storing I > 3 x I _{setting}
Us Nominale Voedingsspanning	200...240 V AC
Instelbereik Thermische Beveiliging	0,5...6 A
Ui Toegekende Isolatiespanning	Vermogenskring: 600 V AC conform aan CSA Vermogenskring: 600 V AC conform aan UL Vermogenskring: 690 V AC conform aan IEC 60947-4-1

Complementair

Network Frequency	50...60 Hz
Montagesteun	Rail
Uitschakelgrens	0,5...5 A
Elektromagnetische Compatibiliteit	Bestand tegen elektrostatische ontlading: 8 kV in open lucht conform aan IEC 61000-4-2 Bestand tegen elektrostatische ontlading: 6 kV in directe modus conform aan IEC 61000-4-2 Uitgevoerde overbrenging: klasse A conform aan EN 55011 Immuneit voor elektromagnetische interferentie: 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3 Immuun voor snelle stroomstoten: 2 kV conform aan IEC 61000-4-4 Bestand tegen stroomstoten: 6 kV conform aan IEC 61000-4-5 Geleide HF storingen: 10 V conform aan IEC 61000-4-6
Samenstelling Hulpcontact	1 NO + 1 NC
Ith Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	3 A voor signalisatiekring
Verbonden Zekeringsvermogen	3 A gG for signalisatiekring 3 A BS for signalisatiekring
Uimp Nom. Schokgolfspanning	6 kV
Tijdbereik	0,5...30 s - stuurtype D-tijd 0,3...10 s - stuurtype O-tijd
Lokale Signalering	1 LED (groen) 1 LED (rood)
Besturingstype	drukknop: reset elektrisch: reset

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aansluitingen - Aansluitklemmen	Signalisatiekring: schroefklem aansluitingen 1 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
	Signalisatiekring: schroefklem aansluitingen 1 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
	Signalisatiekring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
	Signalisatiekring: schroefklem aansluitingen 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	Signalisatiekring: 1,7 N.m M3.5
Height	70,3 mm
Width	71 mm
Depth	77,2 mm
Net Weight	0,192 kg

Omgeving

Standards	IEC 60255-6 IEC 60947
Product Certifications	UL CSA
Beschermende Behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 IP20 conform aan VDE 0106
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	-25...60 °C zonder onderbelasting conform aan IEC 60947-4-1
Ambient Air Temperature For Storage	-30...80 °C
Bedrijfshoogte	2000 m
Mechanische Stevigheid	Schokken: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-7 Trillingen: 4 Gn conform aan IEC 60068-2-6
Doorslagvastheid	2 kV bij 50 Hz conform aan IEC 60255-5

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,762 cm
Package 1 Width	7,774 cm
Package 1 Length	8,483 cm
Package 1 Weight	190,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,641 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	256
Package 3 Height	80,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm

Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	67,236 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs [Voldoet aan vrijstellingen](#)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)
Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Weee [Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.](#)

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)