

## Spesifikasjoner



## El-nummer:

1600923

A9D47213

**EAN: 3606481157485**

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                                                                                                               |
| Produktnavn                    | Acti9 iC60 RCBO                                                                                                                      |
| Produkt Eller Type Komponent   | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)                                                                          |
| Kortnavn Utstyr                | iC60 RCBO                                                                                                                            |
| Applikasjon                    | Distribusjon                                                                                                                         |
| Antall Poler                   | 2P                                                                                                                                   |
| Antall Poler Med Vern          | 2                                                                                                                                    |
| [In] Merkestrøm                | 13 A                                                                                                                                 |
| Type Nettverk                  | AC                                                                                                                                   |
| Vernteknologi                  | Termisk-magnetisk                                                                                                                    |
| Kurve Kode                     | B                                                                                                                                    |
| Jordfeil Følsomhet             | 30 mA                                                                                                                                |
| Jordfeilbryter Tidsforsinkelse | Momentan                                                                                                                             |
| Jordfeilvern Klasse            | Type A-SI                                                                                                                            |
| Bryteevne                      | 10000 A Icn på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1<br>15 kA Icu på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Egnethet For Isolasjon         | Nei i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                        |
| Godkjenninger                  | VDE<br>KEMA-KEUR<br>NF<br>IMQ                                                                                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Complementary</b>                   | Utgang                                                                                                                                                                     |
| <b>Nettverksfrekvens</b>               | 50 Hz                                                                                                                                                                      |
| <b>[Ue] Merkespenning</b>              | 220...240 V AC 50 Hz                                                                                                                                                       |
| <b>Magnetisk Utløsningsnivå</b>        | 3...5 x I <sub>n</sub>                                                                                                                                                     |
| <b>Jordfeil Utløsning Teknologi</b>    | Spenningsuavhengig                                                                                                                                                         |
| <b>[Ics] Service Bryteevne</b>         | 7500 A 75 % x I <sub>cn</sub> på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1<br>7,5 kA 50 % x I <sub>cu</sub> på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| <b>Rangert Bryte Og Lage Kapasitet</b> | I <sub>dm</sub> 6000 A på 220...240 V AC 50 Hz i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                                                                                              |
| <b>Strømbegrensningsklasse</b>         | 3 i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                           |
| <b>[Ui] Isolasjonsspenning</b>         | 500 V AC 50 Hz                                                                                                                                                             |
| <b>[Uimp] Nominell Impulsspenning</b>  | 4 kV                                                                                                                                                                       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Støtstrøm                                         | 3000 A                                                                                                                                                                              |
| Kontaktposisjonsindikering                        | Nei                                                                                                                                                                                 |
| Kontrolltype                                      | Kipp                                                                                                                                                                                |
| Lokal Varsling                                    | På, Av, Feilbryter                                                                                                                                                                  |
| Monteringsmetode                                  | Klips på                                                                                                                                                                            |
| Montering                                         | DIN skinne                                                                                                                                                                          |
| Kam Samleskinne<br>Fordelingsblokk Kompatibilitet | Topp eller bunn: ja<br>Bunn: Biconnect                                                                                                                                              |
| Senteravstand Fane                                | 9 mm mellom poler                                                                                                                                                                   |
| 9 Mm Polbredde                                    | 4                                                                                                                                                                                   |
| Høyde                                             | 86 mm                                                                                                                                                                               |
| Bredde                                            | 36 mm                                                                                                                                                                               |
| Dybde                                             | 78 mm                                                                                                                                                                               |
| Vekt                                              | 273 g                                                                                                                                                                               |
| Farge                                             | Hvit                                                                                                                                                                                |
| Mekanisk Levetid                                  | 20000 sykluser                                                                                                                                                                      |
| Elektrisk Levetid                                 | 10000 sykluser                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer                                | Tunnel type klemme topp eller bunn1...35 mm² stiv<br>Tunnel type klemme topp eller bunn1...25 mm² fleksibel<br>Tunnel type klemme topp eller bunn1...25 mm² fleksibel med endehylse |
| Avmantlings Lengde                                | 12 mm for topp eller bunn connection                                                                                                                                                |
| Tiltrekningsmoment                                | 2 N.m                                                                                                                                                                               |
| Jordfeilbeskyttelse                               | Integrert                                                                                                                                                                           |

## Miljø

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 61009-2-1                                                    |
| Ip-Grad                          | IP40 (distribution enclosure) conforming to IEC 60529<br>IP20 conforming to IEC 60529 |
| Overspenningskategori            | III i samsvar med IEC 60364                                                           |
| Elektromagnetisk Kompatibilitet  | 8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med EN/IEC 61009-2-1                         |
| Tropisk Beskyttelse              | 2                                                                                     |
| Relativ Fuktighet                | 95 % på 55 °C                                                                         |
| Omgivelsestemperatur For Drift   | -25...60 °C                                                                           |
| Omgivelsestemperatur For Lagring | -40...70 °C                                                                           |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhets type Pakke 1      | PCE    |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 4 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 8 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 9,8 cm |
| Package 1 Weight         | 239 g  |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Enhets <span>type</span> Pakke 2 | BB1      |
| Antall Enheter I Pakke 2         | 6        |
| Pakke 2 Høyde                    | 10 cm    |
| Pakke 2 Bredde                   | 11,5 cm  |
| Pakke 2 Lengde                   | 25 cm    |
| Pakke 2 Vekt                     | 1,5 kg   |
| Enhets <span>type</span> Pakke 3 | S03      |
| Antall Enheter I Pakke 3         | 36       |
| Pakke 3 Høyde                    | 30 cm    |
| Pakke 3 Bredde                   | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde                   | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt                     | 9,638 kg |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Tilfredshetsresultater

 Informasjon Om Rohs-Unntak   [Ja](#)

## Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv      | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Weee                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Produktets Livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |