

Produktdatablad

Spesifikasjoner



iC60L - Autoamtsikring - 3P - 16A - MA-kurve - I2=-

EI-nummer:
1676352 A9F90316

EAN: 3606480085826

Teknisk informasjon

Applikasjon	Motor
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iC60
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	iC60L
Antall Poler	3P
Antall Poler Med Vern	3
[In] Merkestrøm	16 A
Type Nettverk	AC
Vernteknologi	Magnetisk
Kurve Kode	MA
Bryteevne	15 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 40 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med EN 60947-2 Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2
Standarder	IEC 60947-2 EN 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Magnetisk Utløsningsnivå	12 x In +/- 20 %
[Ics] Service Bryteevne	10 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 10 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 20 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 20 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN 60898-1 3 i samsvar med IEC 60898-1
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 60947-2 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Lokal Varsling	Trip indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Topp eller bunn: ja
9 Mm Polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	78,5 mm
Vekt	0,375 kg
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Elektrisk Levetid	10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Enkelt terminal (topp eller bunn) 1...25 mm² stiv Enkelt terminal (topp eller bunn) 1...16 mm² fleksibel
Avmantlings Lengde	14 mm for topp eller bunn connection
Tiltrekningsmoment	2 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP20 i samsvar med EN 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN 60947-2 3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,4 cm
Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	8,0 cm
Pakke 2 Bredde	9,8 cm
Pakke 2 Lengde	22,5 cm

Pakke 2 Vekt	1,394 kg
Enhetstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	44
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	16,047 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfritt Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer