

Productinformatieblad

Specificaties



Motion servo drive - Lexium 28 - Enkel-/driefase voeding - 200/230V - 50W

LXM28AUA5M3X

EAN Code: 3606480711756

Prijs: 704,10 EUR

Hoofd

Range Of Product	Lexium 28
Product Or Component Type	Servo-aandrijving beweging
Device Short Name	LXM28A
Formaat Van De Aandrijving	Compacte behuizing
Netstroom	0,8 A, THDI of 262,8 % bij 220 V, enkelfasig 0,8 A, THDI of 227 % bij 220 V, driefasig

Complementair

Aantal Fasen In Netwerk	Enkelfasig Driefasig
Us Nominale Voedingsspanning	200...240 V (- 10...15 %) voor driefasig 200...240 V (- 20...15 %) voor enkelfasig
Voedingsspanningsgrenzen	200...255 V driefasig 170...255 V enkelfasig
Voedingsfrequentie	50/60 Hz - 5...5 %
Network Frequency	47,5...63 Hz
Emc-Filter	Zonder EMC-filter
Continue Uitgangsstroom	0,64 A bij 16 kHz
Outputstroom 3S Piek	2 A bij 220 V
Continu Vermogen	50 W bij 220 V
Nominaal Vermogen	0,05 kW bij 220 V 16 kHz
Schakelfrequentie	16 kHz
Overvoltage Category	III
Maximale Lekstroom	1,3 mA
Uitgangsspanning	<= voedingsspanning
Elektrische Isolatie	Tussen stroom en bediening
Type Kabel	Afgeschermde motorkabel (temperatuur: 0...55 °C) koper
Elektrische Aansluiting	Veerklem, klemvermogen: 0.82...1 mm², AWG 18 (L1-L2) Veerklem, klemvermogen: 0.82...1 mm², AWG 18 (R, S, T) Veerklem, klemvermogen: 0.82...1 mm², AWG 18 (U, V, W, PE) Veerklem, klemvermogen: 0.82...1 mm², AWG 18 (PA/+, PBe)
Aantal Discrete Inputs	8 programmeerbaar (CN1) 1 pulse train input (PTI) (CN1) 2 fast capture (CN1) 1 safety function STO (CN9)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Discrete Ingangsspanning	24 V DC voor logisch
Discrete Inputlogica	Positief of negatief (CN1)
Aantal Discrete Outputs	5 logische output (CN1) bij 12...24 V DC 1 pulstreinuitgang (PTO) (CN1)
Discrete Uitgangsspanning	12...24 V DC
Discrete Outputlogica	Positief of negatief (CN1)
Aantal Analoge Ingangen	2
Absolute Nauwkeurigheidsfout	0.1 %
Analoog Inputtype	V_REF spanning analoge invoer: - 10...10 V, impedantie: 10 kOhm, resolutie: 14 bits T_REF spanning analoge invoer
Type Controlesignaal	Encoder feedback servomotor CN2
Type Bescherming	Tegen omgekeerde polariteit: inputsignaal Tegen kortsluitingen: outputsignaal Overstroom: motor Overspanning: motor Onderspanning: motor Oververhitting: motor Overbelasting: motor Te hoge snelheid: motor
Veiligheidsfunctie	STO (safe torque off), geïntegreerd
Veiligheidsniveau	SIL 2 conform aan IEC 61800-5-2: 2007 SIL 2 conform aan IEC 61508-1: 2010 PL d/category 3 conform aan ISO 13849-1: 2008 SIL 2 conform aan ISO 13849-1: 2009/AC SIL 2 conform aan IEC 60204-1: 2006 SIL 2 conform aan IEC 60204-1: 2009/A1 SIL 2 conform aan IEC 60204-1: 2010/AC SIL 2 conform aan IEC 62061: 2012
Communicatie-Interface	CANopen, geïntegreerd CANmotion, geïntegreerd
Type Connector	RJ45 (CN4) voor CANopen, CANmotion
Toegangsmethode	Slave
Transmissiesnelheid	250 kbit/s voor buslengte 100...250 m voor CANopen, CANmotion 500 kbit/s voor buslengte 4...100 m voor CANopen, CANmotion 1 Mbit/s voor buslengte 4 m voor CANopen, CANmotion
Aantal Adressen	1...127 voor CANopen, CANmotion
Fysieke Interface	RS485 voor seriële Modbus-verbinding slave
Status Led	1 LED (rood) opladen 1 LED (groen) RUN 1 LED (rood) fout
Signaliseerfunctie	Servostatus en foutcodes Vijf 7-segment display units
Markering	CE CSA CULus
Type Koeling	Natuurlijke convectie
Werkingspositie	Vertikaal
Compatibiliteit Product	Servomotor BCH2 (40 mm, 1 motorgroepen) bij 50 W
Width	55 mm
Height	150 mm
Depth	146 mm
Net Weight	1 kg
Uitgangsstroom 3S Piek 2	2 A bij 220 V

Uitgangsstroom 3S Piek 3	2 A bij 220 V
--------------------------	---------------

Omgeving

Elektromagnetische Compatibiliteit	Uitgevoerde overbrenging - test level: level 3 categorie C3 conforming to IEC 61800-3
Standards	IEC 61800-5-1
Product Certifications	CSA CE cULus
Ip Beschermingsgraad	IP20
Trillingsweerstand	3M4 amplitude = 3 mm (f = 9...200 Hz) conform aan IEC 60721-3-3
Schokbestendigheid	10 gn, type I conform aan IEC 60721-3-3
Relatieve Vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Ambient Air Temperature For Operation	0...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonderverlies > 1000...2000 m 1% per 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	23,7 cm
Package 1 Weight	1,26 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,043 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	55,12 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

✓

Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur