

Produktdatablad

Spesifikasjoner



iPRD20 - modulært overspenningsvern - 3P - 350V

El-nummer:
1600863 A9L20300

EAN: 3606480506475

Teknisk informasjon

Range Of Product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iPRD
Produkt Eller Type Komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn Utstyr	iPRD20
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	KEMA-KEUR NF
Antall Poler	3P
Signal For Fjernbetjening	Uten
Overspenningsvern Type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TN-C IT 230

Komplementær

Overspenningsavleder Klasse	Type 2
Overspenningsavleder Teknologi	MOV + GDT
[Ue] Merkespenning	230/400 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Felles modul: 5 kA (L/PE) Felles modul: 5 kA (N/PE) Differential mode: 5 kA (L/N)
[Imax] Maximum Discharge Current	Felles modul: 20 kA L/PE Felles modul: 20 kA N/PE Differential mode: 20 kA L/N
[Uc] Maksimal Kontinuerlig Driftsspenning	Felles modul: 260 V N/PE Felles modul: 350 V L/PE Differential mode: 350 V L/N
[Opp] Overspenningsvern Nivå	Differential mode <1,1 kV type 2 L/N Felles modul <1,4 kV type 2 N/PE
[Ut] Midlertidig Overspenning	337 V L/N 5 s stå imot 1200 V N/PE 200 ms trygg feilmodusen
Adskillertype	Associated circuit breaker IC60N 20 A kurve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker iC60H 20 A kurve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker iC60L 20 A kurve C - Icu 25 kA Associated circuit breaker NG125H 20 A kurve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 20 A kurve C - Icu 50 kA Tilhørende sikring gG 40 A - Icu 15 kA Tilhørende sikring gG 80 A - Icu 50 kA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne)
9 Mm Polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	69 mm
Vekt	0,317 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,6 mA 0,003 mA
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (downside) 2,5...35 mm² Tunnel type klemme (upside) 2,5...35 mm²
Tiltrekkningsmoment	2,5 N.m

Miljø

Ik Beskyttelsesklasse	IK03 conforming to IEC 62262
Relativ Fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	343,400 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	28,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,445 kg
Enhetsstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	13,664 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Reach Fri For Svhc

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt