



PowerTag iC40 1PN 63A nede

El-nummer:
8063064

A9MEM1562

EAN: 3606481380418

Teknisk informasjon

Range Of Product	PowerLogic
Produktnavn	PowerTag A9 P63
Produkt Eller Type Komponent	Energy sensor
Poles	1P + N
Maximum Current [Imax]	63 A
Produktspesifikk Applikasjon	Overload alarm Kostnadsallokering Load monitoring Kretsovervåking Energy management
Concentrator Compatibility	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP module EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSet Active
Kompatibel Med	Acti 9 Vigì C40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigì Acti 9 Acti 9 iDPN Vigì Multi 9 Multi 9 N40 Vigì DuoLine DuoLine D'clìc Vigì Acti 9 Acti9 iCV40 Multi 9 Multi 9 N40 Acti 9 Vigì iDPN Domae Domae RCBO Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Vigì DT40 Domae Domae MCB DuoLine DuoLine D'clìc XP Acti 9 Acti 9 iC40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigì Acti 9 Acti 9 C40
Type Måling	Strøm Active power Active energy Effektfaktor Voltage
Nøyaktighets Klasse	Klasse 1 strøm i samsvar med IEC 61557-12 Klasse 0.5 voltage i samsvar med IEC 61557-12 Klasse 1 active power i samsvar med IEC 61557-12 Klasse 1 active energy i samsvar med IEC 61557-12 Klasse 1 effektfaktor i samsvar med IEC 61557-12
Montasje plassering	Bunn
Montering	På effektbryter

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Senteravstand Fane	9 mm Ph/N
Anvendes Til	Switchboard
Ip-Grad	Spenningsfall with measured current at voltage loss
Ekstern Kommunikasjon	Radio frekvens 2,4...2,4835 GHz i samsvar med IEEE 802.15.4
Utslippskraft	10 mW

Komplementær

Monteringsmetode	Med skruer (terminaler)
Electrical Connection (Voltage Sensing & Power Supply)	Connector tann
Kabelteversnitt	1 stiv kabel 1,5...16 mm ² 2 mangetrådet kabel 1,5...2,5 mm ² 2 stiv kabel 1,5...2,5 mm ² 1 mangetrådet kabel 1,5...16 mm ²
Supply Voltage	200 - 240 V AC, +/- 20%
Nettverksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Maximum Power Consumption	1 VA
Standarder	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
Høyde	Sensor element: 20 mm Base enhet: 8 mm
Bredde	Sensor element: 18 mm Base enhet: 18 mm
Dybde	Sensor element: 44,5 mm Base enhet: 28 mm
Vekt	18 g
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Godkjenninger	CE
Direktiver	2014/53/EU - radio equipment directive
Driftshøyde	0...2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C
Overspenningskategori	III i samsvar med IEC 61010-1
Måling Kategori	Category III i samsvar med IEC 61010-2-030
Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK05
Forurensninggrad	3
Relativ Fuktighet	0...95 % på 45 °C i samsvar med IEC 60721-3-3
Vibrasjonsmotstand	3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Industrial electromagnetic environment i samsvar med IEC 61326-1 Radiated EMC i samsvar med ETSI EN 301 489-17 Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 62311

Environmental Characteristics	Dustproof klasse 3S3 i samsvar med IEC 60721-3-3 Salttåke class 3C2 i samsvar med IEC 60721-3-3 Indoor use
-------------------------------	--

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,428 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt