



Bistabiele biometrische schakelaar - Conform GDPR - Met 2m kabel

XB5S6B2L2

EAN Code: 3606489824907

Prijs: 558,85 EUR

Hoofd

Product Or Component Type	Biometrische schakelaar RGPD
Productspecifieke Toepassing	Industriële machines Materiaalhandling
Device Short Name	XB5S
Kraag Materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	22 mm
Uitgangstype	PNP
Verkoop Per Ondeelbare Hoeveelheid	1
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (achteroppervlak) IP65 conform aan IEC 60529 (voorkant)
Type Operator	Blijven
Informatie Positie Operator	2 posities
Operator Profiel	vingerafdrukscanner
Aansluitingen - Aansluitklemmen	1 voorbedrade kabel, 3 x 0,34 mm²
Geheugengebruik	200 gebruikers met tot 2 vingerafdrukken per gebruiker

Complementair

Kast Materiaal	Polyamide PA66
Isolatiemateriaal Draden	PvR
Werkingspositie	Horizontale positie Plaatsing op vlak oppervlak Plaatsing op verticaal oppervlak
Functie Module	Bistabiel
Net Weight	0,17 kg
Markering	CE
Lokale Signalering	voor indicator uitgangsniveau: 1 LED (groen) voor registratiemodus van de beheerder: 1 LED (oranje) voor registratiemodus van de bediener: 1 LED (oranje) voor fout: 1 LED (rood) voor opnieuw instellen: 1 LED (rood)
Kortsluitbeveiliging	250 mA externe zekering type gG
Us Nominale Voedingsspanning	24 V DC
Elektrische Aansluiting	vrije draaduiteinden met 3 draden van 2 m
Voedingsspanningsgrenzen	20...30 V DC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type Bescherming	Kortsluiting Omgekeerde polariteit Overbelastingsbeveiliging
Maximale Schakelstroom	200 mA
[Ures] Rest Spanning	1 V gesloten status
Stroomverbruik	<= 70 mA geen belasting
Maximale Vertraging Inschakelend	3 s + 0,5 ms per geregistreerde gebruiker
Maximale Vertraging Herstel	1,5 s
Maximale Vertraging Reactie	1,5 s

Omgeving

Range Of Product	Harmony XB5S
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-5...50 °C
Nema Beschermingsgraad	NEMA 12
Standards	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Product Certifications	UL CSA
Trilling Bestendigheid	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,8 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	199,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,897 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)


[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Maßzeichnungen


Abmessungen der biometrischen Schalter



e: Von 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Anschlüsse und Schema

Kabel mit PNP-Ausgang



- BU: Blau
- BN: Braun
- BK: Schwarz