

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Acti 9 IHP DCF (24h/7d) SMART programmerbart ukeur

El-nummer:
1475888 CCT15858

EAN: 3606489524531

Teknisk informasjon

Range Of Product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 IHP
Kortnavn Utstyr	IHP DCF
Produkt Eller Type Komponent	Programmable digital time switch
Applikasjon	Bygning
Antall Kanaler	1
Available Equipment	Memory stick
Språk	Engelsk Fransk Tysk Dutch Italiensk Spansk Dansk Norsk Svensk Finnish Polsk Tsjekkisk Rumensk Ungarsk Slovensk Croatian Serbian Bulgarsk

Komplementær

Lasttype	glødelampe: 2600 W halogenlampe: 2600 W non-corrected fluorescent tube: 2600 VA serial-compensated fluorescent tube: 2600 VA parallelt kompensert lysrør: 400 VA (48 µF) kompakt lysrør: 400 W < 2 W LED lampe: 25 W > 2 W LED lampe: 200 W
Strømforbruk I W	0,8 W standby
Maximum Svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum Brytestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II
Type Utgang	Dry contact
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/day 25 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Contacts Type	C/O
Syklus Tid	24 timer + 7 dager
Maksimalt Antall Koblinger	84
Minimumsintervall Varighet	1 s
Funksjonen Tilgjengelig	External input for override pr. kanal Code lock function Holiday schedules Automatisk overgang til vinter- / sommertid On/off switching times Puls programmering Cycle programming Switch preselection Time synchronisation via DCF antenna possible
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Backlit LCD
Vist Informasjon	Driftstidsteller
Backup-Tid	10 års tid og program besparende
Type Innstillinger	Ukentlig programmering Tilfeldige program 2
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel 1 x 2,5 mm² skruklemmer fast eller fleksibel med hylse
Monteringssupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Bredde	45 mm
Høyde	92,6 mm
Dybde	66,7 mm
Vekt	136 g
Merking	CE
Overspenningskategori	Klasse 3
Funksjon	Pulse programming, random function, external input for override
Fravær For Ferie	Ja
Tid Overgang	Automatisk
Oppdatert Av	DCF77

Miljø

Standarder	EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur Drift	-25...55 °C
Ambient Air Temp For Storage/ Transportation	-30...70 °C
Relativ Fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
Ip-Grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,7 cm
Pakke 1 Bredde	8,0 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm

Package 1 Weight	178,0 g
Enhetstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,624 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt