

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## EVlink Smart Wallbox med T2 uttak og TE stikkontakt, 7,4/22 kW, med RFID

EI-nummer:

1502345

EVb1A22P4ERI

! Utgikk: 30. juli 2023

! Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 30. juli 2025

! Utgående

EAN: 3606480935251

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | EVlink                                                                                                                               |
| Produktnavn                  | EVlink Smart Wallbox                                                                                                                 |
| Produkt Eller Type Komponent | Ladestasjon                                                                                                                          |
| Kortnavn Utstyr              | EVb1                                                                                                                                 |
| Antall Poler                 | 3P + N for hovedstrøm<br>1P + N for hovedstrøm                                                                                       |
| Monteringsmetode             | Montering på ladestolpe<br>Veggmontert                                                                                               |
| Produktserie                 | Standard                                                                                                                             |
| Rated Supply Voltage         | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                   |
| Max Power                    | 22 kW 32 A 380...415 V<br>7,4 kW 32 A 222...240 V<br>2,3 kW 10 A                                                                     |
| Adgangskontroll              | Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B<br>Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693<br>Brikke RFID i samsvar med ISO 14443-4 A |

### Komplementær

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socket-Outlet Number         | 2                                                                                                         |
| Type Utgang                  | Høyre side T2 med barnevern uttak / Sølvbelagte kontakter<br>TE uttak                                     |
| Jordingssystem               | IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjonstrafo på strømforsyningen TN-S)<br>TT<br>TN-S |
| Antall Innganger             | 6                                                                                                         |
| Type Konnektor               | RS485 for måling Modbus<br>3 RJ45 for Ethernet LAN connection                                             |
| Inngangstype                 | Binær for Effektbegrensning lukke kontakt<br>Binær for Forsinket lading lukke kontakt                     |
| Start/Stopp                  | kan være styrt av eksternt<br>1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart                        |
| Lokal Varsling               | 1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon                                                             |
| Kommunikasjonsport Protokoll | OCPP 1.6                                                                                                  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Configuration /Architecture | Frittstående<br>Clustered architecture                  |
| Operation And Maintenance   | Ladedetaljer<br>Diagnostisere funksjoner<br>Laststyring |
| Webserver                   | Innebygd                                                |
| Ethernet Service            | Konfigurasjon via web server                            |
| Høyde                       | 480 mm                                                  |
| Bredde                      | 331 mm                                                  |
| Dybde                       | 170 mm                                                  |

## Miljø

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Standarder                       | IEC 62196-1<br>IEC 61851-22<br>IEC 61851-1<br>IEC 62196-2 |
| Produktsertifikater              | CB<br>CE<br>RCM                                           |
| Ip-Grad                          | IP54 i samsvar med IEC 60529                              |
| Ik Beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262                              |
| Omgivelsestemperatur For Drift   | -30...50 °C                                               |
| Omgivelsestemperatur For Lagring | -40...80 °C                                               |
| Relativ Fuktighet                | 5...95 %                                                  |
| Vekt                             | 6,6 kg                                                    |
| Farge                            | Hvit ( RAL 9003)<br>Grå ( RAL 7016)                       |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE       |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 27,000 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 54,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 40,000 cm |
| Package 1 Weight         | 8,758 kg  |
| Enhetsstype Pakke 2      | P06       |
| Antall Enheter I Pakke 2 | 4         |
| Pakke 2 Høyde            | 50,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 80,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 44,660 kg |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

Garanti

18 måneder

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

|                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div></div> <div>Kvikksølvfri</div>               |                    |
| <div></div> <div>Informasjon Om Rohs-Unntak</div> | <a href="#">Ja</a> |

Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv      | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets Livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |