

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XPE - Pedaalschakelaar - IP66 - Kunststof - 2NC+2NO - Blauw

XPEB111

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 1 dec 2020

⚠ Niet meer leverbaar

EAN Code: 3389110166323

Hoofd

Range Of Product	Harmony XPE
Product Or Component Type	Voetschakelaar
Materiaal	Kunststof
Type Voetschakelaar	Enkelvoudige voetschakelaar
Device Short Name	XPEB
Triggermechanisme	Zonder uitschakelmechanisme
Werking Contacten	1 stap
Type En Samenstelling Contacten	2 normaal gesloten + normaal open
Colour	Blauw

Complementair

Positieve Opening	Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage K
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklem, <= 1 x 2.5 mm² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklem, <= 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Kabelinvoer	2 volle gaten voor M20 kabelpakkingbus
Mechanical Durability	10000000 cycles
Ie Toegekende Bedrijfstrom	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
Ui Nom Isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1 500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan NF C 20-040 groep C 500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan VDE 0110 groep C 300 V conform aan UL 508 300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Uimp Nom. Schokgolfspanning	6 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Maximale Weerstand Over Aansluitklemmen	25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3 25 MOhm conform aan NF C 93-050 methode A
Kortsluitbeveiliging	10 A smelt patroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1 10 A smelt patroon type gG conform aan VDE 0660-200
Nominaal Bedrijfsvermogen In W	10 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C 4 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C 7 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Net Weight	0,57 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Standards	CSA C22.2 Nr 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Product Certifications	UL CSA
Beschermende Behandeling	TH
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Trilling Bestendigheid	5 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage Category	Klasse II conform aan EN/IEC 61140 Klasse II conform aan NF C 20-030
Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	28,5 cm
Package 1 Weight	802,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,688 kg
Package 3 Height	77 cm

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)


Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist Circulariteitsprofiel

Maßzeichnungen

Kunststofffußschalter ohne Schutzabdeckung

Abmessungen




- (1) 2 glatte Bohrungen für ISO M20 oder Kabelverschraubung Nr. 13 (Pg 13.5).
- (2) 4 Schrauben zur Befestigung der Abdeckung: Edelstahl. Anzugsmoment: 1 N.m.
- (3) Rückstellfeder: Edelstahl.

Leistungskurven

Elektrische Lebensdauer der Kontakte

Gebrauchskategorie AC-15

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.
Induktive Schaltung:



X Strom in A

Y Millionen Betriebszyklen

Gebrauchskategorie DC-13

Siehe die Betriebsleistung in W in den Produkteigenschaften.