



Preventa safety - Veiligheidsmodule
XPSBA - 2-handen bediening -
115V AC

XPSBA3420

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 30 mei 2014

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	Preventa Safety automation
Product Or Component Type	Preventa-veiligheidsmodule
Naam Veiligheidsmodule	XPSBA
Toepassing Veiligheidsmodule	Voor elektrische controle van tweehandig bestuurd besturingsstations
Functie Module	Controle tweehandig bestuurd controlestation
Veiligheidsniveau	Can reach PL c/category 1 conform aan EN/ISO 13849-1
Betrouwbaarheidsgegevens Veiligheid	MTTFd = 160,8 jaar conform aan EN/ISO 13849-1 PFHd = 7,1E-7 1/h conform aan EN/IEC 62061
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² vast zonder kabeluiteinde Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met gegroefde ring Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² vast zonder kabeluiteinde Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Outputtype	Relais, 1 NO circuit(s), spanningsvrij
Aantal Extra Kringen	1 NC
Us Nominale Voedingsspanning	115 V AC - 15...15 %

Complementair

Synchronisatietijd Tssn Inputs	0,5 s
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Maximale Energieverbuik In Va	20 VA
Beveiligingstype Input	Intern, elektronisch
Aantal Ingangen	1 NC + NO
Ingangsspanning	18 V
Ingangsstroom	30 mA
Inputcompatibiliteit	Twee-hand controle conform aan EN 574/ISO 13851-III A
Spanning Stuurkring	24 V DC
Uitschakelvermogen	180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output 1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Uitschakelvermogen	1,5 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
Ith Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	5 A
Verbonden Zekeringsvermogen	4 A gG voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200 6 A snel doorbranden voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
Minimale Uitgangsstroom	10 mA voor relais output
Minimale Outputspanning	17 V voor relais output
Maximale Responstijd Bij Inputopening	25 ms
Ui Nom Isolatiespanning	300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1 300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Uimp Toegekende Schokgolfspanning	4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1 4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Lokale Signalering	2 LEDs
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Net Weight	0,2 kg

Omgeving

Standards	EN 574 type III A/ISO 13851 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-1
Product Certifications	CSA TÜV UL
Ip Beschermingsgraad	IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529 IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-10...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...85 °C