

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XVM - Baken - Zoemer - 1 lichteenheid Ø45mm - 24V - AC/DC

XVMB2RSSB

 Niet meer leverbaar sinds: 17 okt 2023

 Niet meer leverbaar

EAN Code: 3389119051279

Hoofd

Range Of Product	Harmony XVM
Product Or Component Type	Vooraf gemonteerde en bekabelde baken
Type Element Signaalkolom	1 verlichte eenheid
Naam Component	XVM
Lichtbron	Rood super heldere LED met BA 15d basis Vast signalling
Lichtblok-Kleur	Rood
Us Nominale Voedingsspanning	24 V AC/DC
Type Basis Signaalkolom	Basis met geïntegreerde zoemer
Mounting Mode	Verticaal

Complementair

Samenstelling Kit	Aluminium steun voor buis Basiseenheid Metalen beugel Afdekplaat
Bevestigingsdiameter	45 mm
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Losse kabels, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
Markering	CE
Montagesteun	Aluminium buis
Kortsluitbeveiliging	0,2 A
Ui Nom. Isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale Spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	18 mA op basiseenheid 20 mA op flitsontladende buiseenheid
Uimp Nom. Schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Flitsfrequentie	0,8 Hz
Fundamentele Frequentie	4 kHz
Net Weight	0,221 kg

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP42 verticale positie conform aan IEC 60529
Product Certifications	CCC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...50 °C
Overvoltage Category	Klasse I conform aan IEC 60947-1 Klasse I conform aan IEC 60947-5-1 Klasse I conform aan IEC 61140
Beschermende Behandeling	TC
Geluidsniveau	0...80 dB bij 1 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	466 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,393 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	62,28 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen


Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Maßzeichnungen

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule mit Befestigungseinheit für vertikale Montage
(Stützrohr + Metallklammer)

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung **b2** zu erhalten.



(1) Basiseinheit mit oder ohne Summer.

Anzahl Leuchtelemente	b2 in mm	b2 in in.
1 Element	383	15.08
2 Elemente	448	17.64
3 Elemente	513	20.20
4 Elemente	578	22.76

Anschlüsse und Schema

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule

Drahtfarben


- 4. Leuchtelement: gelber Draht
- 3. Leuchtelement: grüner Draht
- 2. Leuchtelement: weißer Draht
- 1. Leuchtelement: blauer Draht
- Gemeinsamer Leiter: schwarzer Draht
- Summer (wenn in Basiseinheit integriert): grauer Draht

Technische Beschreibung

Basiseinheit mit Integral-Summer

Einstellung des akustischen Signals

Draufsicht:



- (1) Potentiometer zur Lautstärkeregelung: 0 bis 85 dB. Entweder Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher verwenden.
- (2) Auswahlschalter mit 2 Positionen für den Typ des akustischen Signals: Dauerton oder intermittierender Ton.