



MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 with 2 Battery Modules, Start-up 5X8

G35T15K3I2B2S

⚠ Utgikk: 5. juli 2021

⚠ Ikke lenger tilgjengelig fra: 18. okt. 2023

⚠ Utgått

Oversikt

Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks
--------------	------------------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	400 V 3 faser
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt I W	12000 W
Merkeeffekt Va	15000 VA
Type Utgangskontakt	Hard wire 3-wire (H N + E) 1
Tilkoblingsklemmer	1 skruklemmer
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert Utstyr	Battery modules ship installed Bolt down brackets CD with software Installation guide Network management card Power modules ship installed Smart UPS signalling RS-232 cable Start-up service Brukermanual

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph ↗
Effektivitet	View Efficiency Graph ↗
Number Of Battery Filled Slots	2
Number Of Battery Free Slots	0
Batteriopladningstid	5 t
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Batterispenningen	+/- 192 V (split battery referenced to neutral)
Discharge Battery Voltage	+/- 154 V
Overbelastningsdrift	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Batteri Ladekraft	995 W rated

Batterikraft I Vah	4983 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år
Kommentarer Om Batteridiagram	Estimated runtimes based on battery vendor data, at typical environmental conditions, with no electrical input and balanced PF = 0.8 output.
Extended Runtime	0

Generelt

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Høyde	149 cm
Bredde	35,2 cm
Dybde	83,8 cm
Vekt	402 kg
Mounting Preference	No preference
Usb Kompatibel	No

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz automatisk gjenkjenning
Antall Inngangskonnektorer	1 hard wire 5-wire (3P + N + E)
Toleranse Forsyningsspenning	340...460 V Justrbar 400 V 304...477 V
Maks Strømstyrke Inn	20 A
Brytekapasitet, A	25 A
Input Harmonic Distortion	Less than 5 % for full load
Verntype På Inngang	3-pole circuit breaker
Lasteffektfaktor	0.5 leading to 0.5 lagging
Input Power Factor At Full Load	0,98

Output

Maximum Configurable Power In W	12000 W
Harmonisk Forvrengning	Mindre enn 5 %
Utgangsfrekvens	47...53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains 50 Hz +/- 0.1 % for 50 Hz nominal unsynchronised
Crest Faktor	Ubegrenset
Wave Type	Sine wave
Utgangsspenning Toleranse	+/- 5% static and 100% load step
Output Harmonic Distortion	< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load
Overbelastningsdrift	10 minutes at 125% and 60 seconds at 150%
Required Output Current Protection	75 A

Forbikoblingstype	Built-in maintenance bypass Built-in static bypass
Effektivitet	50 % (in battery operation)
Maximum Configurable Power In Va	15000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE
Standarder	EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...3333 ft
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage Altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	51.3 dBA
Varmeavgivelse	1965 Btu/t
Ip-Grad	IP51

Kommunikasjon og ledelse

Ledige Plasser	0
Preinstalled Device	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarmfunksjon	Multifunction LCD status and control console
Nødstop	Yes

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	164,3 cm
Pakke 1 Bredde	106,2 cm
Pakke 1 Vekt	65 cm
Package 1 Weight	428,18 kg

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Eu Rohs-Direktiv

Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)