

Productinformatieblad

Specificaties



Kop voor verzonken signaallamp, Metaal, Incl. led, Rood

ZB4FV043

Belangrijk bericht: A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks
EAN Code: 3606489582555

Prijs: 6,79 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XB4
Product Or Component Type	Kop voor controlelampje
Compatibiliteit Product	Universele LED
Device Short Name	ZB4F
Kraag Materiaal	Verchroomd metaal
Bevestigingsdiameter	30,5 mm
Verkoop Per Ondeelbare Hoeveelheid	1
Koptype	Built-in-flush
Vorm Van Kop Signaleringseenheid	Rond
Kap/Operator Of Lenskleur	Rood
Extra Informatie Operator	Met gewone lens

Complementair

Cad Totale Breedte	36,6 mm
Cad Totale Hoogte	36,6 mm
Cad Totale Diepte	31 mm
Net Weight	0,058 kg
Weerstand Hoge Druk Drukkring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
Elektrische Samenstellingscode	P1 in vooraan gemonteerd met integrale LED P2 in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
Product Presentatie	Basisonderdeel

Omgeving

Beschermende Behandeling	TH
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-40...70 °C
Overvoltage Category	Klasse I conform aan IEC 60536

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip Beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 IP67 conform aan IEC 60529 IP69 conform aan IEC 60529 IP69K conform aan ISO 20653 Type 13 conform aan UL 50 E Type 12 conform aan UL 50 E Type 4 conform aan UL 50 E Type 4X conform aan UL 50 E
Ik-Beschermingsgraad	IK06 conform aan IEC 50102
Standards	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1
Product Certifications	UL listed CSA CCC EAC
Trilling Bestendigheid	5 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 2 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	5,2 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	80
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,052 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur