



Montasjeplate NS100-250
DREIEH. KABELFELT G

El-nummer:
2403018 03051

! Utgikk: 12. mai 2023

EAN: 3303430030515

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt Eller Type Komponent	Montasjeplate
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma G duct Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Installert Utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene Beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX250 Vertikal installasjon
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktens egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 9 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , foran tilkobling i 400 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type Overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	0,5 kg

Functional Unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling 9 178 mm
-----------------	--

Forpakkningsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter i Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	14,000 cm
Pakke 1 Vekt	22,000 cm
Package 1 Weight	494,000 g

Enhets ­ type Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,583 kg
Enhets ­ type Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	21,600 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil