

Produktdatablad

Spesifikasjoner



MULTICLIP 4P 63A 1/2 RAD G/P

El-nummer:

2403319

04008

! Utgikk: 11. jan. 2022

EAN: 3303430040088

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt Eller Type Komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel Med	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P kapsling Prisma Prisma PH kapsling Prisma Prisma Pack 250 kapsling
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
Ip-Grad	IPxx B

Komplementær

Montering	DIN skinne Perforert bakplate Tett bakplate
Installert Utstyr	modulært utstyr
Antall Poler	3P + N
[Ue] Merkespenning	440 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV
[Ie] Nominell Driftsstrøm	63 A
[In] Merkestrøm	63 A på 40 °C
[Ipk] Rangert Peak Tåle Strøm	12 kA
I²T Ved Aktivering	2400000 A².s
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme25 mm² Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 2 x 4...6 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 2 x 4...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 4 x 4...6 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 4 x 4...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 2 x 1,5...4 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (fase) , 2 x 1,5...4 mm² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 4 x 1,5...4 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmlister (nøytral) , 4 x 1,5...4 mm² (fleksibel)
9 Mm Polbredde	24
Totalt Antall 18 Mm Moduler	12
Vekt	0,46 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,6 cm
Pakke 1 Bredde	6,2 cm
Pakke 1 Vekt	23,2 cm
Package 1 Weight	450 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfritt Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.