

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Automatsikring NG125LMA 3P 25A

El-nummer:
1605064 18884

EAN: 3303430188841

Teknisk informasjon

Produktspekter	NG125
Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 NG125LMA
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	NG125LMA
Applikasjon	Motor
Antall Poler	3P
Antall Poler Med Vern	3
[In] Merkestrøm	25 A på 40 °C
Type Nettverk	AC
Vernteknologi	Magnetisk
Kurve Kode	MA
Bryteevne	100 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 40 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 50 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	380 - 415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetisk Utløsningsnivå	12 x In
[Ics] Service Bryteevne	75 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominell Impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp Manual utløsning test
Lokal Varsling	Trip indicator PÅ/AV indikasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Ja
9 Mm Polbredde	9
Høyde	103 mm
Dybde	81 mm
Bredde	81 mm
Vekt	0,72 kg
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Elektrisk Levetid	10000 sykluser
Tilpasset For Hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse Av Forskjellige Låsesystemer	Integrated padlocking
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1,5...50 mm² stiv Tunnelklemmer1...35 mm² fleksibel
Avmantlings Lengde	20 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2
Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-30...70 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	737 g
Enhets type Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm

Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	13,761 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt