

Produktdatablad

Spesifikasjoner



C60N 2P 3A D UL

24518

! Utgikk: 30. juni 2021

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 C60
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	C60 UL1077
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	2P
Antall Poler Med Vern	2
Plassering Av Nøytral	VENSTRE
[In] Merkestrøm	3 A på 25 °C
Type Nettverk	DC AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	D
Bryteevne	6 kA Icu på 440 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2 10 kA Icu på 415 v AC i samsvar med EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på 240 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2 6 kA Icu på 440 V AC i samsvar med GB 14048.2 10 kA Icu på 415 v AC i samsvar med GB 14048.2 20 kA Icu på 240 V AC i samsvar med GB 14048.2 10 kA luft på 240 V AC i samsvar med UL 1077 5 kA luft på 480Y/277 V AC i samsvar med UL 1077 10 kA luft på 125 V DC i samsvar med UL 1077 10 kA Icu på 125 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 10 kA Icu på 125 V DC i samsvar med GB 14048.2 10 kA luft på 240 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 235 5 kA luft på 480Y/277 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 235 10 kA luft på 125 V DC i samsvar med CSA C22.2 No 235
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	415 v AC 240 V AC 440 V AC 125 V DC
Magnetisk Utløsningsnivå	12 x In +/- 20% AC 17 x In +/- 20% DC
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med EN/IEC 60947-2

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal Varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 Mm Polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,22 kg
Farge	Grå
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Elektrisk Levetid	10000 sykluser
Tilpasset For Hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (topp eller bunn)2,5...25 mm² (AWG 14 ... AWG 4) - stiv
Avmantlings Lengde	14 mm for topp eller bunn connection
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m topp eller bunn

Miljø

Standarder	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Produktsertifikater	UR CSA CCC IEC
Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur For Drift	-30...70 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	4 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm

Package 1 Weight	239 g
------------------	-------

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfritt Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.