

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## C60H - automatsikring - DC 4A 1P/C-kurve

El-nummer:  
1662054 A9N61504

EAN: 3606480424069

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktnavn                  | Acti 9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkt Eller Type Komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kortnavn Utstyr              | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antall Poler                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall Poler Med Vern        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [In] Merkestrøm              | 4 A på 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type Nettverk                | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurve Kode                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bryteevne                    | 10 kA Icu på 220 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>10 kA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>6 kA Icu på 250 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>6 kA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>20 kA Icu på 110 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>20 kA Icu på 110 V DC i samsvar med IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN 60947-2<br>Kategori A i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                               |
| Egnethet For Isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2<br>Ja i samsvar med EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                               |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] Merkespenning             | 250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ics] Service Bryteevne        | 15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 110 V DC<br>15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 110 V DC<br>4,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC<br>7,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC<br>7,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>500 V DC i samsvar med EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell Impulsspenning | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrolltype                   | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokal Varsling                 | PÅ/AV indikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Monteringsmetode                                  | Fast                                |
| Montering                                         | 35 mm symmetrical DIN rail          |
| Kam Samleskinne<br>Fordelingsblokk Kompatibilitet | Topp eller bunn: Standard           |
| 9 Mm Polbredde                                    | 2                                   |
| Vekt                                              | 0,128 kg                            |
| Farge                                             | Hvit                                |
| Mekanisk Levetid                                  | 20000 sykluser                      |
| Elektrisk Levetid                                 | 3000 sykluser L/R = 2 ms            |
| Tilpasset For Hengelås                            | Låsbar med hengelås                 |
| Beskrivelse Av Låsemuligheter                     | I posisjon O                        |
| Tiltrekningsmoment                                | Hovedstrøm: 2,5 N.m topp eller bunn |
| Jordfeilbeskyttelse                               | Uten                                |

## Miljø

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Standarder                       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                 |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN 60947-2<br>3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori            | IV                                                        |
| Tropisk Beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-2                               |
| Driftshøyde                      | 2000 m                                                    |
| Omgivelsestemperatur For Drift   | -25...70 °C                                               |
| Omgivelsestemperatur For Lagring | -40...85 °C                                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE     |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 7,2 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 1,8 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 8,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 70 g    |
| Enhetsstype Pakke 2      | BB1     |
| Antall Enheter I Pakke 2 | 12      |
| Pakke 2 Høyde            | 2,65 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 2 Lengde           | 20 cm   |
| Pakke 2 Vekt             | 1,42 kg |
| Enhetsstype Pakke 3      | S03     |
| Antall Enheter I Pakke 3 | 144     |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm   |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm   |

|              |          |
|--------------|----------|
| Pakke 3 Vekt | 17,68 kg |
|--------------|----------|

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓

Fri For Giftige Tungmetaller

✓

Kvikksølvfri

✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                             |
| Eu Rohs-Direktiv      | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                              |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet) |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                          |
| Produktets Livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                         |