

Sikkerhets- og
isolasjonstransformator 630VA -
forsyning 230-400V - utgang 230V

EI-nummer:
6603029 ABL6TS63U

! Utgikk: 11. sep. 2023

! Utgått

EAN: 3389110880397

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Transformer Optimized
Produkt Eller Type Komponent	Safety and isolation transformer
Merkeeffekt Va	630 VA
Forsyningsspenning	230 V AC enfase, fane(r): N-L1 400 V AC fase til fase, fane(r): L1-L2
Utgangsspenning	230 V AC
Sekundærvikling	Enkel
Beskyttelsesdeksel	Uten
Omgivelsestemperatur Drift	-20...50 °C

Komplementær

Toleranse Forsyningsspenning	360...440 V 207...253 V
Nettfrekvens Grense	47...63 Hz
Nettspenningstoleranse	+/- 15 V
Effektivitet	93 %
Effekttap I W	47,4 W
Vedvarende Overspenning På Utgang	0,03 (uten last, varm tilstand)
Spenningsfall Ved Nominell Last	0,4 %
Tap Uten Last	18,9 W
Kortslutningsspenning	0,0368
Verntype Utgang	Mot overlast, vern teknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Mot overspenning, vern teknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection Mot kortslutning, vern teknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Tilkoblingsklemmer	for tilkobling inngang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 5 x 4 mm² AWG 11 for jordtilkobling inngang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 1 x 4 mm² AWG 11 for tilkobling utgang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 2 x 4 mm² AWG 11
Merking	CE
Festemetode	Med 4 skruer diameter: 7 mm på vertikalt panel, drifts posisjon: horisontal Med 4 skruer diameter: 7 mm på vertikalt panel, drifts posisjon: Vertikal Med 4 skruer diameter: 7 mm på horisontal panel with derating to 90 %
Driftshøyde	3000 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse B
Bredde	150,0 mm
Høyde	130,0 mm
Dybde	144,0 mm
Vekt	9,84 kg

Miljø

Produktsertifikater	EAC UR DNV-GL
Standarder	UL 506
Ip-Grad	IP20
Miljødata	EMC i samsvar med EN 62041 Sikkerhet i samsvar med EN 61558-1 Sikkerhet i samsvar med EN 61558-2-4
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...80 °C
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med VDE 0106-1
Dielektrisk Styrke	2000 V mellom svingete og jord 4000 V mellom primær og sekundær

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,000 cm
Package 1 Weight	10,317 kg
Enhetsstype Pakke 2	P06
Antall Enheter I Pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	167,755 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater


✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Pvc-Fri	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer Sirkulær profil

Dimensions Drawings

Dimensions



Dimensions in mm


a	b	c	G	J	Ø
150	144	130	122	107.5	7

Dimensions in in.


a	b	c	G	J	Ø
5.90	5.67	5.12	4.80	4.23	0.27

Connections and Schema

Internal Scheme



Primary Voltage Wiring



Secondary Voltage Wiring

