

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thermostat 32-140°F 1NO

EI-nummer:

2492710

NSYCCOTHCF

EAN: 3606480152528

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt Eller Type Komponent	Enkel termostat
Temperaturområde	0...60 °C
Vist Informasjon	Temperatur i °F

Komplementær

Forsyningsspenning	250 V
Sensor Type	Bimetall
Kontakttype Og Sammensetning	NC
Kontaktmotstand	10 mOhm
Levetid I Sykluser	100000 sykluser
Maksimum Svitsjekapasitet	2 A 120...250 V AC induktiv pf: 0,6 10 A 250 V AC ohmsk 15 A 120 V AC ohmsk 30 W DC
Elektrisk Tilkobling	4 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm2
Monteringsmetode	Klipset
Høyde	Utvendig: 68 mm
Bredde	Utvendig: 33 mm
Dybde	Utvendig: 44 mm
Vekt	40 g
Montasjeplassering	På montasjeplate 35 mm DIN-skinne Kryss skinner Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur Drift	-20...80 °C
Ip-Grad	IP20
Hysterese	7 K +/- 0.4K
Hysterese	7 %
Antall Utganger	1 varmefunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	UL
---------------------	----

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm
Package 1 Weight	65,333 g

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer