


Spesifikasjoner



El-nummer:

4178936

ATS48C48Q

⚠ Utgikk: 27. juli 2023

❗ Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2030

EAN: 3389110982473

ⓘ Utgått

Produktspekter	Altistart 48
Produkt Eller Type Komponent	Mykstarter
Produsert I	Asynkrone motorer
Produktspesifikk Applikasjon	Heavy duty industry and pumps
Kortnavn Utstyr	ATS48
Driftskategori	AC-53A
Ue Power Supply Voltage	230...415 V - 15...10 %
Power Supply Frequency	50...60 Hz - 5...5 %
Motoreffekt Kw	110 kW på 230 V kopling i motorforsyningsledning for krevende bruksområder 132 kW på 230 V kopling i motorforsyningsledning for standard applications 220 kW på 230 V kopling til motordeltaterminaler for krevende bruksområder 220 kW på 400 V kopling i motorforsyningsledning for krevende bruksområder 250 kW på 230 V kopling til motordeltaterminaler for standard applications 250 kW på 400 V kopling i motorforsyningsledning for standard applications 315 kW på 400 V kopling til motordeltaterminaler for krevende bruksområder 355 kW på 400 V kopling til motordeltaterminaler for standard applications

Tilkopling Av Utstyr	Til motordeltaterminaler I motorforsyningsledningen
Beskyttelsestype	Fase feil: ledning Thermal protection: Motor Thermal protection: Starter
Standarder	EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater	CSA GOST DNV TCF UL C-Tick NOM 117 CCC SEPRO
Merking	CE
Digital Inngangsnummer	5
Digital Inngangstype	PTC, 750 Ohm på 25 °C (Stopp, Kjør, LI3, LI4) logikk, <= 8 mA 4300 Ohm
Diskrét Inngangs Logikk	Positiv logikk Stopp, Kjør, LI3, LI4 ved Tilstand 0: < 5 V og <= 2 mA ved Tilstand 1: > 11 V, >= 5 mA
Minimum Brytestrøm	10 mA på 6 V DC for reléutganger

Antall Digitale Utganger	2
Digitale Utganger	(LO1) logikkutgang 0 V felles konfigurerbar (LO2) logikkutgang 0 V felles konfigurerbar (R1) reléutganger feilrelé Nei (R2) reléutganger slutt på startrelé Nei (R3) reléutganger motordrevet Nei
Analog Utgangstype	Utgangsstrøm AO: 0-20 mA eller 4-20 mA, impedans <500 Ohm
Kommunikasjonsport Protokoll	Modbus
Tilkoblingstype	1 RJ45
Kommunikasjonsdatalink	Serie
Fysisk Interface	RS485 flerpunkt
Overføringshastighet	4800, 9600 eller 19200 bps
Mulige Funksjoner	Ekstern forbikopler (valgfri)
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader
Høyde	670 mm
Bredde	400 mm
Dybde	300 mm
Vekt	51,4 kg

Miljø

Elektromagnetisk Kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme nivå A i samsvar med IEC 60947-4-2 Dempede oscillerende bølger nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-12 Elektrostatisk utlading nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2 Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4 Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3 Spenningsstrømimpuls nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Relativ Fuktighet	0...95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur For Drift	40...60 °C (med strømlastreduksjon på 2 % per °C) -10...40 °C (uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur For Lagring	-25...70 °C
Driftshøyde	<= 1000 m uten lastreduksjon > 1000...2000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	39 cm
Pakke 1 Bredde	60 cm
Pakke 1 Vekt	78 cm
Package 1 Weight	53,5 kg
Enhetsstype Pakke 2	P06
Antall Enheter I Pakke 2	1
Pakke 2 Høyde	75 cm
Pakke 2 Bredde	60 cm
Pakke 2 Lengde	80 cm
Pakke 2 Vekt	62 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)


[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

	Kvikksølvfri	
	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring	
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.	

Dimensions Drawings

Dimensions



(1) Right View

(2) Front View

Mounting and Clearance

Clearance

