



M340 CPU 4R, 1024D,256A,MB

El-nummer:
4546192BMXP342000

EAN: 3595863999266

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M340 automation platform
Produkt Eller Type Komponent	Processor module
Antall Moduler	1
Antall Spalter	11
Antal Digitale I/O Pr. Cpu	1024 I/O single-rack-konfigurasjon
Analog I / O-Prosessorkapasitet	256 I/O multi-rack-konfigurasjon 66 I/O single-rack-konfigurasjon
Antall Applikasjonsspesifikke Kanaler	36
Overvåking	Diagnostic counters Modbus Event counters Modbus

Komplementær

Styrekanaler	Programmerbare sløyfer
Integrert Tilkoblingstype	Non isolated serial link RJ45 character mode, transmisjons modus: asynkron i baseband, RS232C, transmisjons modus: 2 twisted shielded pairs på 0.3...19.2 kbit/s full duplex Non isolated serial link RJ45 character mode, transmisjons modus: asynkron i baseband, RS485, transmisjons modus: 1 twisted shielded pair på 0.3...19.2 kbit/s half duplex Non isolated serial link RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, transmisjons modus: asynkron i baseband, RS232C, transmisjons modus: 1 twisted shielded pair på 0.3...19.2 kbit/s half duplex Non isolated serial link RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, transmisjons modus: asynkron i baseband, RS485, transmisjons modus: 1 twisted shielded pair på 0.3...19.2 kbit/s half duplex USB port på 12 Mbit/s
Kommunikasjonsmodul Prosessor	2 Ethernet communication module 4 AS-Interface module
Antall Enheter Per Segment	0...32 (character mode) 0...32 (Modbus)
Antall Enheter	2 point-to-point character mode 2 point-to-point Modbus
Bus Lengde	0...10 m serielle forbindelsen ikke isolert character mode segment 0...10 m serielle forbindelsen ikke isolert Modbus segment 0...1000 m seriell kobling isolert character mode segment 0...1000 m seriell kobling isolert Modbus segment 0...15 m character mode point-to-point 0...15 m Modbus point-to-point
Maximum Tap Links Length	<15 m serielle forbindelsen ikke isolert character mode segment <15 m serielle forbindelsen ikke isolert Modbus segment <40 m seriell kobling isolert character mode segment <40 m seriell kobling isolert Modbus segment
Antall Adresser	0...248 for character mode 0...248 for Modbus

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forespørsler	1 K data bytes per forespørsel character mode 252 data bytes per RTU request Modbus 504 data bytes per ASCII forespørsel Modbus
Styringsparameter	En CRC for hver ramme (RTU) Modbus En LRC på hver ramme (ASCII) character mode En LRC på hver ramme (ASCII) Modbus
Minnebeskrivelse	Internal RAM 4096 kB Internal RAM 256 kB data Internal RAM 3584 kB program constants and symbols Supplied memory card (BMXRMS008MP) backup of programs, constants, symbols and data
Maksimal Størrelse På Objektområder	128 kB ulokalisert intern data 16250 %Mi located internal bits 32464 %MWi interne ord lokalisert intern data 32760 %KWi konstante ord lokalisert intern data
Standardstørrelsen På Objektområder	128% kwi konstant ord lokalisert intern data 256 %Mi located internal bits 512% MWi interne ord lokalisert intern data
Applikasjonsstruktur	1 hovedoppgave skyklus/periode 1 periodisk fast task No auxiliary task 32 hendelser
Gjennomføringstid Per Instruksjon	0.18 µs Boolean 0.26 µs double-length words 0.38 µs single-length words 1.74 µs floating points
Antall Instruksjoner Per Ms	4.2 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic 5.4 Kinst/ms 100 % Boolean
Overliggende System	0,2 ms for rask oppgave 1,05 ms for mestre oppgaven
Strømforbruk	72 mA på 24 V DC
Forsyning	Internal power supply via rack
Merking	CE
Status Led	1 LED (grønn) prosessor kjører (RUN) 1 LED (rød) I/O modulfeil (I/O) 1 LED (rød) minnekortfeil (CARD ERR) 1 LED (rød) prosessor eller systemfeil (ERR) 1 LED (Gul) aktivitet på Modbus (SER COM)
Vekt	0,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur Drift	0...60 °C
Relativ Fuktighet	10...95 % uten kondens
Ip-Grad	IP20
Overflatebeskyttelse	TC
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy

Standarder	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
Miljødata	Farlig sted class I division 2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	11,5 cm
Package 1 Weight	240,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,915 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)


Weee

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81