


Produktdatablad

Spesifikasjoner



M340 rack, 6 moduler

El-nummer:
4546165 BMXXBP0600

EAN: 3595863908909

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt Eller Type Komponent	Backplane

Komplementær

Antall Spalter	6 bussen X
Produktkompatibilitet	BMXP34 processor BMXCPS power supply I/O module Specific application module
Strømforbruk I W	1,68 W
Elektrisk Tilkobling	1 kontakt (XBE) utvidelsesmodul
Festemetode	By 4 M4/M5/M6 screws, feste på panel By 4 M4/M5/M6 screws, feste på Montasjeplate Med klips, feste på 35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	103,7 mm
Bredde	307,6 mm
Dybde	19 mm
Vekt	0,79 kg

Miljø

Ip-Grad	IP20
Omgivelsestemperatur Drift	0...60 °C
Relativ Fuktighet	10...95 % uten kondens
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE UL CSA RCM EAC UKCA Merchant Navy
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

Forpakkingsinformasjon

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,700 cm
Pakke 1 Bredde	15,300 cm
Pakke 1 Vekt	39,500 cm
Package 1 Weight	835,000 g
Enhetstype Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,385 kg
Enhetstype Pakke 3	P06
Antall Enheter I Pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	60,160 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak


[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings


Dimensions



Mounting and Clearance

Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts






a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)

b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)

1 Installation or casing


2 Wiring duct or tray

Mounting on DIN rail

Symmetric DIN rail		Double-profile DIN rail
Type A	Type B	
		


NOTE: When mounted on a type B symmetric DIN rail, the rack withstands less mechanical stress.

Mounting on panels



Rack Type	a	b	
X Bus racks	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

Mounting on Telequick mounting plate



- 1 Telequick plate
- 2 Clip-on nuts

NOTE: The two right side screws are accessible until there is no rack extender module installed