

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy UPS 3S 10kVA 400V 3-3 UPS med interne batterier, 15 min batteritid

El-nummer:
6601528

E3SUPS10KHB1

Oversikt

Presentasjon	Easy-to-install, easy-to-operate, easy-to-maintain, and easy-to-service 10 kVA, 400V 3-phase UPS. With advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, the Easy UPS 3S UPS makes business continuity easy for small and medium data centers and electrical rooms. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments, and 1 internal 7Ah modular battery string, expandable to 3 strings for extended runtime.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	400 V 3 faser
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 faser
Other Output Voltage	380 V 415 V
Merkeeffekt I W	10 kW
Merkeeffekt Va	10 kVA
Inkludert Utstyr	Dust filter Installation guide

Batteri og levetid

Effektivitet	View Efficiency Graph
Batteritype	VRLA
Batterispenningen	240 V
Maximum Short-Circuit Current	10 kA
Number Of Battery Filled Slots	1
Number Of Battery Free Slots	2

Fysisk

Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	140 cm
Bredde	38 cm
Dybde	92,8 cm
Vekt	112 kg
Usb Kompatibel	Yes

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Input

Maks Strømstyrke Inn	18 A
Input Harmonic Distortion	Less than 3 % for full load
Lasteffektfaktor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor At Full Load	0,99
Toleranse Forsyningsspenning	304...477 V
Nettverksfrekvens	45...65 Hz

Output

Maximum Configurable Power In Va	10 kVA
Maximum Configurable Power In W	10 kW
Utgangsfrekvens	50 Hz sync to mains 60 Hz sync to mains
Harmonisk Forvrengning	Mindre enn 3 %
Output Harmonic Distortion	< 3% linear load
Utgangsspenning Toleranse	+/- 1.5 %
Ups Type	Double conversion online
Tilleggsinformasjon	UPS weight does not include battery weight.

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC RCM
---------------------	------------------

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3333 ft
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...40 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage Altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	60 dBA
Varmeavgivelse	516 W
Ip-Grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	164 cm
Pakke 1 Bredde	101,4 cm
Pakke 1 Vekt	56,3 cm
Package 1 Weight	145 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------	---



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt