

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR,

EI-nummer:
6604836

SX31K1CI

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Merkeeffekt I W	660 W
Merkeeffekt Va	1100 VA
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Kabellengde	1,16 m
Antall Kabler	1
Batteritype	Bly-syre batteri

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Batteriopladningstid	8 t
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Batteri Ladekraft	19 W rated
Batterilevetid	3...5 år
Erstatningsbatteri	APCRBC113 SX31K1CI-GR
Extended Runtime	0

Generelt

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Sort
Høyde	21,5 cm
Bredde	13 cm
Dybde	33,6 cm
Vekt	12 kg
Mounting Preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Kompatibel	No

Input

Nettverksfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz automatisk gjenkjenning
Toleranse Forsyningsspenning	150...280 V
Maks Strømstyrke Inn	5 A
Brytekapasitet, A	10 A

Output

Maximum Configurable Power In W	660 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum Configurable Power In Va	1100 VA
Overføringstid	8 ms typical : 12 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE GOST NEMKO
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Storage Altitude	0,00...9144,00 m
Akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og ledelse

Alarmfunksjon	LED Status display with on line : on battery
---------------	--

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge Energy Rate	273 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	29,5 cm
Pakke 1 Bredde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	44 cm
Package 1 Weight	12,893 kg
Enhetsstype Pakke 2	P12
Antall Enheter I Pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	50 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	67 kg
Scc14	60731304307411

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PH
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Ressursutnyttelse

✓ Energieffektivt Produkt

✓ Take-Back Program Available

Tilfredshetsresultater

✓ Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt