



Kambryter 2 pos.0 still.1-pol

El-nummer:
1401425 K10B001UCH

EAN: 3389110076646

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony K
Produkt Eller Type Komponent	Complete cam switch
Type Komponent	K10
[lth] Konvensjonell Friluft Termisk Strøm	10 A
Produktmontasje	Frontmontering
Festemetode	Ø 16 or 22 mm hole
Kambryter Hodetype	Med frontplate 30 x 30 mm
Type Arm/Stempel	Sort grep
Dreihåndtak Hengelås	Uten
Presentasjon Av Skilt	Med metall skilt, 1 - 0 - 2 sort merking
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
Returner	Uten
"Av" Stilling	Med Off stilling
Antall Poler	1P
Omkoblerposisjoner	Høyre: 0° - 60° Venstre: 0° - 300°
Ip-Grad	Kontaktblokk: IP20 Betjeningshode: IP65 conforming to IEC 60529

Komplementær

Brytervinkel	60 °
[Uij] Isolasjonsspenning	440 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
Nominell Forbrukt Effekt Drift W	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faser 370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Merkeeffekt I Hp	1 hp på 220/240 V AC, 3 faser 0,33 hp på 110/120 V AC, 1 fase 0,75 hp på 110/120 V AC, 3 faser 0,75 hp på 220/240 V AC, 1 fase
[Ie] Nominell Driftsstøm Ac	10 A på 400V AC-1 10 A på 400V AC-21A 3 A på 240 V AC-15 6 A på 120 V AC-15
[Ie] Nominell Driftsstøm Dc	10 A på 24 V ohmsk last 0,3 A på 220 V ohmsk last 0,7 A på 110 V ohmsk last
Elektrisk Levetid	100000000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kortslutningsvern	10 A kassett sikring, type gG
[Uimp] Nominell Impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde Kontakter	Treg brems
Elektrisk Tilkobling	Fangende skruklemmeterminaler, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm²
Mekanisk Levetid	1000000 sykluser
Bredde	30 mm
Høyde	30 mm
Dybde	76 mm
Vekt	0,035 kg

Miljø

Standarder	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CULus
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur Drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Beskyttelsesgrad Mot Elektrisk Støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,1 cm
Pakke 1 Bredde	4,1 cm
Pakke 1 Vekt	4,0 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,72 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	AT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)


Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring	
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.	

Dimensions Drawings

Cam Switch

Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole




- a 51 mm/2.01 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance

Cam Switch

Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs




Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches


Select the number of poles according to the product characteristics.



Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.

	300	0	60	
(1)	X		X	1
(2)	X		X	2
(3)	X		X	3
(4)	X		X	4

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

