



## SIGNALLAMPE BLÅ < 250V BA9S

XB5AV66

! Utgått: 28. okt. 2020

EAN: 3389110966633

! Utgått

### Teknisk informasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Produktspekter                    | Harmony XB5         |
| Produkt Eller Type Komponent      | Signallampe         |
| Kortnavn Utstyr                   | XB5                 |
| Innfatningsmateriale              | Dark grey plastic   |
| Festebrakettmateriale             | Plast               |
| Hode Type                         | Standard            |
| Montasjediameter                  | 22 mm               |
| Salg Per Udelelig Kvantitet       | 1                   |
| Formen På Varslingsenhetsens Hode | Rund                |
| Hette Eller Dekselfarge           | Blå                 |
| Knappens Tilleggs Info.           | Med vanlig deksel   |
| Lyskilde                          | Pære ikke inkludert |
| Pæreholder                        | BA 9s               |
| Lysblokkforsyning                 | Direkte <2,4 W      |
| Lyskildefarge                     | Blå                 |
| [Us] Merkespenning                | <= 250 V            |
| [Us] Matespenning                 | <= 250 V            |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                          | 42 mm                                                                                                                                                           |
| Bredde                         | 30 mm                                                                                                                                                           |
| Dybde                          | 55 mm                                                                                                                                                           |
| Klemmebeskrivelse Iso N°1      | (X1-X2)PL                                                                                                                                                       |
| Vekt                           | 0,037 kg                                                                                                                                                        |
| Resistens Til Høytrykksvask    | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer             | Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1<br>Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1                                                                                                            |
| [Uimp] Nominell Impulsspenning | 4 kV i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                   |
| Signaltype                     | Klar                                                                                                                                                            |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Enhetens Utseende | Komplett produkt |
|-------------------|------------------|

## Miljø

|                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur For Lagring    | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur Drift          | -40...55 °C                                                                                                                                                                    |
| Beskyttelsesgrad Mot Elektrisk Støt | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                              |
| Overspenningskategori               | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                              |
| Ip-Grad                             | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med ISO 20653                                                  |
| Nema Beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Ik Beskyttelsesklasse               | IK05 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Standarder                          | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                            |
| Produktsertifikater                 | CSA<br>UL listet                                                                                                                                                               |
| Vibrasjonsmotstand                  | 5 gn (f= 12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                              |
| Støtmotstand                        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE    |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 8,8 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 3,4 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5,4 cm |
| Package 1 Weight         | 34 g   |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

## Tilfredshetsresultater

✓ Kvikksølvfri

✓ Informasjon Om Rohs-Unntak   [Ja](#)

## Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                          |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Weee                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Produktets Livssyklus | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |