



KT 3X800AL ENDETILF. ER N6

KTA0800ER36

EAN: 3606485020266

Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktnavn	KT
Produkt Eller Type Komponent	Edgewise elbow feeder trunking
Kortnavn Utstyr	KTA
Applikasjon	Mater lengde
Forsyning	Switchboard Oil-immersed transformer
Materiale	Aluminium
[Ie] Nominell Driftsstrøm	800 A på 35 °C
Plassering Av Nøytral	VENSTRE
Retningsendring Typen	rettning 1: flat til horisontal
Earth Conductor	Standard jording
Short-Circuit Level	Standard versjon
Tilgjengelig Utstyr	Trunking unit

Komplementær

Kapslingsmateriale	Polyester film
Kontaktmateriale	Kopper
[Ue] Merkespenning	1000 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolasjonsspenning	1000 V
[Icw] Merkekorttidsstrøm	31 kA
[Ipk] Rangert Peak Tåle Strøm	64 kA
Strålings Magnetfelt	0,4 µT
Termisk Belastning Grense	961000 kA².s
Thdi	0...15 % 800 A 15...33 % 1000 A 33...100 % 1250 A
Maksimalt Spenningsfall	<0,0083 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,0081 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,0076 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,0069 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Plate

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Polarity	3L + PE
Antall Uttakspunkter	0
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Dimensjonstype	Lagd til mål
Senteravstand Fane	80...250 mm
Dybde	230 mm
Høyde	rettning 1: 175...509 mm
Lengde	rettning 2: 275 mm
Farge	Hvit (RAL 9001)
Lineær Last	12 kg/m

Miljø

Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (97 % av In) 40...45 °C (93 % av In) 45...50 °C (90 % av In) 50...55 °C (86 % av In)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	74,4 cm
Pakke 1 Bredde	39,0 cm
Pakke 1 Vekt	95,0 cm
Package 1 Weight	24,6 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------