



Sik.modul nødst. kat 3, 48VAC

XPSAC1321

! Utgikk: 31. juli 2023

! Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2025

EAN: 3389110274035

! Utgått

Teknisk informasjon

Produktspekter	Preventa Safety automation
Produkt Eller Type Komponent	Preventa safety module
Sikkerhetsmodul Navn	XPSAC
Sikkerhetsmodul Applikasjon	For emergency stop and switch monitoring
Modulfunksjon	Emergency stop Switch monitoring
Sikkerhetsnivå	Kan nå PL c/kategori 3 i samsvar med EN/ISO 13849-1 Kan nå SILCL 3 i samsvar med EN/IEC 62061
Sikkerhet Pålitelighet Data	MTTFd = 210.4 års i samsvar med EN/ISO 13849-1 DC > 99 % i samsvar med EN/ISO 13849-1 PFHd = 3.56E-9 1/t i samsvar med EN/IEC 62061
Type Of Start	Umonitort
Tilkoblingsklemmer	Festeskrue klemmer, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² fleksibel uten endehylse Festeskrue klemmer, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² solid uten endehylse Festeskrue klemmer, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² fleksibel med kabelende, med bezel Festeskrue klemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² fleksibel med kabelende, uten ramme Festeskrue klemmer, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² fleksibel uten endehylse Festeskrue klemmer, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid uten endehylse Festeskrue klemmer, 2 x 0.25...2 x 1 mm² fleksibel med kabelende, uten ramme Festeskrue klemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² fleksibel med kabelende, med dobbel ramme
Utgang Type	Relay instantaneous opening, 3 NO krets(er), spenningsløs
Antall Tilleggskretser	1 solid state output
[Us] Merkespenning	48 V AC - 15...10 %

Komplementær

Nettfrekvens	50/60 Hz
Strømforbruk I Va	6 VA AC
Styrespenning	48 V
Bryteevne	180 VA holder AC-15 C300 relay output 1800 VA inntrengings AC-15 C300 relay output
Bryteevne	1,5 A på 24 V (DC-13)50 ms for relay output
Utgang Termisk Strøm	6 A per relè for relay output
[Ith] Konvensjonell Friluft Termisk Strøm	10,5 A
Sikringsstørrelse	4 A gG eller gL for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200 6 A fast blow for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 part 200

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Minimum Utgangsstrøm	10 mA for relay output
Minimum Utgangsspenning	16 V for relay output
Maximum Response Time On Input Open	100 ms
[Ui] Isolasjonsspenning	300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med IEC 60947-5-1 300 V (forurensningsgrad 2) i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	4 kV overspennings kategori III i samsvar med IEC 60947-5-1 4 kV overspennings kategori III i samsvar med DIN VDE 0110 del 1
Lokal Varsling	2 LEDs
Strømforbruk	100 mA på 48 V AC on power supply
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0,21 kg

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN 60204-1 EN/ISO 13850 EN 1088/ISO 14119
Produktsertifikater	UL CSA TÜV
Ip-Grad	IP20 (terminaler) i samsvar med EN/IEC 60529 IP40 (kapsling) i samsvar med EN/IEC 60529
Omgivelsestemperatur Drift	−10...55 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−25...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,9 cm
Pakke 1 Bredde	10,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,0 cm
Package 1 Weight	239,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S01
Antall Enheter I Pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,12 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Pvc-Fri	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings

Dimensions

