

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Linergy FM - distribution block - 80 A - W=24 modules 36 holes quick connect

04000

 **Discontinuado el:** 20 oct. 2022

 **Discontinuado**

### Principal

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Linergy                                                                          |
| Gama De Producto              | Prisma Plus Sistema P<br>Prisma Plus Sistema G                                   |
| Tipo De Producto O Componente | Alimentador de dispositivo                                                       |
| Nombre Del Producto           | Linergy FM                                                                       |
| Compatibilidad De Gama        | Prisma Prisma G<br>Prisma Prisma P<br>Prisma Prisma PH<br>Prisma Prisma Pack 250 |
| Compatibilidad Del Producto   | Armarios Spatial                                                                 |
| Grado De Protección Ip        | IP20                                                                             |

### Complementario

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Montaje                                      | Carril DIN<br>Placa de montaje<br>Placa perforada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo De Montaje                                      | Ajustable en clip<br>Mediante tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Equipo Instalado                                     | dispositivo modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número De Polos                                      | 3P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] Tensión Asignada De Empleo                      | 440 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 500 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] Corriente Asignada De Empleo                    | 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corriente Nominal (In)                               | 80 A en 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ipk] Pico De Intensidad Admisible                   | 12 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I²T En Activación                                    | 2400000 A².s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conexiones - Terminales                              | Suministro, estado 1 terminal tipo túnel25 mm² - tipo de cable: Flexible)<br>Suministro, estado 1 terminal tipo túnel35 mm² - tipo de cable: rígido)<br>Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: Fase) , 18 x 4...6 mm²<br>Distribución, estado 1 regletas de terminales de conexión rápida - tipo de cable: neutro) , 18 x 4...6 mm² |
| Pasos De 9 Mm                                        | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Número Total De Módulos De 18 Mm                     | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Peso Del Producto | 0.902 kg                                  |
| Color             | Gris antracita - tipo de cable: RAL 7016) |

## Entorno

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                      | IEC 61439-1,en interior de Prisma<br>IEC 61439-2,en interior de Prisma<br>IEC 60947-7-1 |
| Certificaciones De Producto | ASEFA                                                                                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Desempeño basándose en el bienestar

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc                             |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos                             |
| ✓ | Sin Mercurio                                            |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs <a href="#">Sí</a> |
| ✓ | Producto Libre De Halógenos                             |

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |