

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupitor Diferencial 4P 80 A Clase B 30 mA

16760

⚠ Discontinuado el: 19 abr. 2021

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti9 RCCB-ID
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor de corriente residual (RCCB)
Nombre Corto Del Dispositivo	RCCB-ID
Número De Polos	4P
Posición De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal (In)	80 A
Tipo De Red	CA
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	30 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo B
Poder De Corte Y De Cierre Nominal	Im = 800 A acorde a IEC 61008
Intensidad De Cortocircuito Condicional	Inc 10 kA 80 A

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230/400 V
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	440 V CA 50 Hz acorde a IEC 61008-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV acorde a IEC 61008-1
Paso Interpolar	18 mm entre fases
Pasos De 9 Mm	8
Altura	86 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	76 mm
Peso Del Producto	450 g
Color	Gris
Endurancia Mecánica	5000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	2000 Ciclos

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1.5...16 mm² Flexible
	Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1.5...16 mm² rígido
	Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1.5...50 mm² rígido
	Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1.5...35 mm² Flexible
	Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible con terminal
	Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Par De Apriete	3 N.m

Entorno

Normas	VDE 0664
	EN 61008
	IEC 61008
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 "IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.5 cm
Paquete 1 Ancho	7.5 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	500 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Conforme	Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	