

Produktdatablad

Spesifikasjoner



STB kit 2 ut, 115VAC, isolert

EI-nummer:
4503320

STBDAO5260K

EAN: 3595863949001

! Utgående

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt Eller Type Komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXBA2000 base STBDAO5260 modul STBXTS1100, 5-terminal screw type connector STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector
Antall Digitale Utganger	2
Digitale Utganger	Triac
Digital Utgangsspenning	115 V
Digital Utgangsspenningstype	AC

Komplementær

Diskrét Utgangs Strøm	1000 mA 60 °C 2000 mA 30 °C
Digital Utgangslogikk	Positive eller negativ
Utgangsspenning	74....132 V AC
Absolutt Maks Spenning	132 V
Responstid	10 ms off-til-on 10 ms på-to-off
Cold Swapping	Ja
Hot Swapping	Ja for standard NIM'er
Fallback	Posisjon 0 basic NIMs Brukerkonfigurerbar standard NIMs
Beskyttelsestype	Output surge protection ekstern sikring 5 A
Isolasjon Mellom Kanaler	1780 V for 1 minute
Isolasjon Mellom Kanaler Og Logisk Bus	1780 V for 1 minute
Maksimal Lekasjestrøm	2 mA ved posisjon 0 132 V
Støtstrøm	20 A 40 ms 30 A 20 ms
Minimum Belastning	1 mA
Tilbakestill	Manuell eller automatisk reset COM feil
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT2100/2105 I/O base STBXBA2000
Forsyning	Power distribution module

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Strømforbruk	70 mA på 5 V DC for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status Led	1 LED (grønn) modulstatus (RDY) 1 LED per kanal (grønn) kanal status (OUT1 til OUT2) 1 LED (rød) modulfeil (ERR)
Høyde	18,4 mm
Dybde	70 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,067 kg

Miljø

Standarder	IEC 61131-2
Produktsertifikater	CSA UL FM Class 1 Division 2
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur For Drift	0...60 °C (uten lastreduksjon)
Omgivende Lufttemperatur For Drift	32...140 °F uten lastreduksjon
Omgivende Lufttemperatur For Oppbevaring	-40...85 °C uten lastreduksjon
Omgivende Lufttemperatur For Oppbevaring	-40...185 °F uten lastreduksjon
Relativ Fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,7 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	143 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,43 kg

Garantiperiode

Garanti

18 months

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift


[Kinas RoHS-erklæring](#)

Weee

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions




Connections and Schema

Wiring Diagram

Example

2 two-wire actuators



Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	115 VAC source power 1 (to the module)	115 VAC source power 2 (to the module)
2	output to actuator 1	output to actuator 2
3	output neutral 1	output neutral 2
4	field power neutral 1 (to the module)	field power neutral 2 (to the module)
5	protective earth	protective earth