



STB kit 2 ut, 24VDC/230VAC rele, 2A

El-nummer:
4503322

STBDRC3210K

EAN: 3595863949162

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt Eller Type Komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 5-terminal screw type connector STBXBA3000 base STBDRC3210 modul
Antall Digitale Utganger	2
Digitale Utganger	Relé
Diskret Utgangsfunksjon	2 NO/NC
Digital Utgangsspenning	24 V 115...230 V
Digital Utgangsspenningstype	AC DC

Komplementær

Diskrét Utgangs Strøm	2000 mA
Digital Utgangslogikk	Positive eller negativ
Utgangsspenning	20...250 V AC 5 - 30 V DC
Responstid	5.25 ms off-til-on 6.75 ms på-to-off
Switching Capacity In Va	600 VA ohmsk
Mekanisk Levetid	1000000 sykluser
Elektrisk Levetid	100000 sykluser ohmsk
Cold Swapping	Ja
Hot Swapping	Ja for standard NIM'er
Fallback	Posisjon 0 basic NIMs Brukerkonfigurerbar standard NIMs
Beskyttelsestype	Beskyttelse for spole integrert sikring på PDM time lag 10 A Output surge protection GMOV
Isolasjon Mellom Kanaler	500 V for 1 minute
Isolasjon Mellom Kanaler Og Logisk Bus	1780 V for 1 minute
Isloasjon Mellom Logisk Bus Og Aktuator Bus	1500 V for 1 minute
Støtstrøm	20 A 10 ms kapasitiv
Minimum Belastning	50 mA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Tilbakestill	Manuell reset COM feil
Produktkompatibilitet	I/O base STBXBA2000 Power distribution module STBPDT3100/3105
[Us] Merkespenning	24 V DC
Forsyning	Power distribution module
Strømforbruk	55 mA på 5 V DC for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status Led	1 LED (grønn) modulstatus (RDY) 1 LED per kanal (grønn) kanal status (OUT1 til OUT2) 1 LED (rød) modulfeil (ERR)
Høyde	18,4 mm
Dybde	70 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,13 kg

Miljø

Standarder	IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 CSA UL
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-Grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur For Drift	0...60 °C (uten lastreduksjon)
Omgivende Lufttemperatur For Drift	32...140 °F uten lastreduksjon
Omgivende Lufttemperatur For Oppbevaring	-40...85 °C uten lastreduksjon
Omgivende Lufttemperatur For Oppbevaring	-40...185 °F uten lastreduksjon
Relativ Fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,7 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	13 cm
Package 1 Weight	150 g
Enhets type Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	15 cm

Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,5 kg
Enhetsstype Pakke 3	P06
Antall Enheter I Pakke 3	448
Pakke 3 Høyde	75,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	82 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift


[Kinas RoHS-erklæring](#)

Weee

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions




Connections and Schema

Wiring Diagrams


Examples

4 two-wire actuators, external AC power supply



Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	relay common 1	relay common 2
2	N.O. connection for relay 1	N.O. connection for relay 2
3	N.C. connection for relay 1	N.C. connection for relay 2
4	no connection	no connection
5	PE	PE

4 two-wire actuators, external DC power supply



Pin	Top Connector	Bottom Connector
1	relay common 1	relay common 2
2	N.O. connection for relay 1	N.O. connection for relay 2
3	N.C. connection for relay 1	N.C. connection for relay 2
4	no connection	no connection
5	PE	PE