



Actassi kabel F/UTP kat 6A LSOH
2x4p 500 m trommel, blå,
brannklasse C

EI-nummer:
1003747

VDICC63X228

EAN: 3606481320278

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt Eller Type Komponent	Copper cable
Kabelpakke	Trommel av 500 m
Fargetone	Blå
Type Skjerming	F/UTP

Komplementær

Type Kabel	2x4 partvunnet kabel
Kommunikasjonsnettverk Kategori	6 _A
Remote Powering	PoE 15W (Power over Ethernet) PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Type Nettverk	10GBASE-T
Minimum Return Loss	20,1 dB 100 MHz 24,2 dB 17,3 dB 250 MHz 22 dB 17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
Demping	Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
Effektsummert Next	Garantert: 45,3 dB Typisk: 55,8 dB på 100 MHz Garantert: 36,3 dB Typisk: 48,2 dB på 250 MHz Garantert: 31,8 dB Typisk: 42,5 dB på 500 MHz
Fjern-Ende Krysstaleavstand (Acr-F)	Garantert: 31 dB Typisk: 54,7 dB på 100 MHz Garantert: 23 dB Typisk: 46,6 dB på 250 MHz Garantert: 17 dB Typisk: 40,5 dB på 500 MHz
Effektsummert Fjern-Ende-Krysstaleavstand (Ps Acr-F)	28 dB 100 MHz 20 dB 250 MHz 14 dB 500 MHz
Nær-Ende-Krysstaletap	Garantert: 47,3 dB Typisk: 58,8 dB på 100 MHz Garantert: 39,3 dB Typisk: 51,2 dB på 250 MHz Garantert: 34,8 dB Typisk: 45,5 dB på 500 MHz
Koblingsdemping	>= 55 dB fra 30...100 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type II >= 55 - 20 x log10(f / 100) dB fra 100...500 MHz i samsvar med IEC 61156-5, ed. 2 type II
Overføringsimpedanse	<= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2) <= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Inngangsimpedans	100 Ohm
Maximum Loop Resistance	149,4 Ohm per 1000 m
Segregasjonsklasse	Klasse c i samsvar med EN 50174-2

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Maximum Resistance Unbalance	2 %
Trekraft	200 N
Bøyeradius	Minimum bøyeradius under installasjon: 8 x total diameter Minimum bøyeradius etter installasjon: 4 x total diameter
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere Aluminium/polyester: folie Fortinnet kobber: drain wire PE (polyethylene): kappe
Euroklasse Nivå	Cca s1 d1 a1
Nvp-Verdi (Nominell Hastighet)	68 %
Linear Conductor Resistance	74,7 mΩ/m
Awg Måler	AWG 23
Brennverdi	1842 MJ/km
Yttre Diameter Kabel	7,9 mm
Bredde	16 mm
Kabel Vekt	112 kg / 1 km

Miljø

Omgivende Lufttemperatur For Installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur For Drift	-20...60 °C
Direktiver	2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 305/2011/EU - construction product regulation
Flammehemmende	LSFRZH
Standarder	Ytelse: ISO/IEC 11801:ed. 3 Ytelse: EN 50173-1 Ytelse: EN 50174-1 Ytelse: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Ytelse: IEC 61156-5:ed. 2.1 Ytelse: EN 50288-10-1 Installasjons standarder: ISO/IEC 14763-2 Installasjons standarder: EN 50174-2 Flammespredende karakteristikk: IEC 60332-1 Flammesikker: IEC 60332-3C IEC 60754-1 Surhet av forbrenningsgasser: IEC 60754-2 Røykutvikling: IEC 61034

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	60,000 cm
Package 1 Weight	61,000 kg
Enhetsstype Pakke 2	P12
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	92,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm

Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	288,000 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓

Reach Fri For Svhc

✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer