

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Hengetablå 2retn/hast.

El-nummer:
4317595 XACA207

EAN: 3389110645033

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt Eller Type Komponent	Pendant control station
Kortnavn Utstyr	XACA pistol grep

Komplementær

Tablå Type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Polypropylene
Kontrolltype	Intuitiv
Type Elektrisk Krets	Styrekrets
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon For Trykknappboks	Styring av to-trinns heise motor
Sammensetning Av Trykknappboks	2 trykknapper
Kontrollknappen Typen	Første trykknapp 2 NO (2 trinn) øke, sakte - fort Andre trykknapp 2 NO (2 trinn) senke, sakte - fort
Kompatibilitet	ZB2BE101 + ZB2BE201 for hver retning
Mekanisk Forrigling	Med mekanisk forigking
Kontrollstasjon Farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med eller uten kabel ende Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² med eller uten kabel ende
Standarder	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA UL
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 61140
Ip-Grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 50102
Mekanisk Levetid	1000000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kabelinngang	Gummihylse med trappet oppføring 7...15 mm
Kontakt Angivelse	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Nominell Termisk Strøm, Kapselt	10 A
[Ui] Isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Driftsområde Kontakter	Staggered Treg brems
Maksimal Mostand Mellom Terminaler	25 MOhm
Betjeningskraft	13...15 N
Kortslutningsvern	10 A med sikring av kassett sikring type gG
Nominell Forbrukt Effekt Drift W	40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 120 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 48 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate <60 cyc/mn på 24 V, last faktor = 0,5 (induktiv belastning) i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse Iso N°1	(3-4)NO
Klemmemerking	AI1, AI2
Vekt	0,32 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,6 cm
Pakke 1 Bredde	10,2 cm
Pakke 1 Vekt	29,1 cm
Package 1 Weight	283,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,0 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater


✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Dimensions Drawings


Dimensions



(1) Internal Ø

Connections and Schema

Control of 2-Speed Reversing Motor




Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40