

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Signallampe komplett for BA9s i oransje farge med 230-240V trafo

El-nummer:
4302993 XB4BV45

EAN: 3389110887280

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt Eller Type Komponent	Signallampe
Kortnavn Utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Festebrakettmateriale	Zamak
Hode Type	Standard
Montasjediometer	22,5 mm
Salg Per Udelelig Kvantitet	1
Formen På Varslingsenhetens Hode	Rund
Hette Eller Dekselfarge	Orange
Knappens Tilleggs Info.	Med vanlig deksel
Lyskilde	Glødepære
Pæreholder	BA 9s
Lysblokkforsyning	Via integral transformert 1,2 VA 6 V
[Us] Merkespenning	230 - 240 V AC på 50/60 Hz

Komplementær

Høyde	47 mm
Bredde	30 mm
Dybde	78 mm
Klemmebeskrivelse Iso N°1	(X1-X2)PL
Vekt	0,152 kg
Resistens Til Høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
[UI] Isolasjonsspenning	600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Enhetens Utseende	Komplett produkt

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
----------------------	----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-40...55 °C
Beskyttelsesgrad Mot Elektrisk Støt	Klasse I i samsvar med IEC 60536
Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Beskyttelsesklasse	IK06 conforming to IEC 50102
Standarder	IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	UL listet CSA
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,4 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	3,4 cm
Package 1 Weight	146,0 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,8 cm
Pakke 2 Bredde	26,5 cm
Pakke 2 Lengde	3,4 cm
Pakke 2 Vekt	735,0 g
Enhetsstype Pakke 3	S02
Antall Enheter I Pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	7,788 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓ Kvikksølvfri


✓ Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

a in mm	a in in.	b in mm	b in in.	c in mm	c in in.
66	2.60	30	1.18	46.5	1.83

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm^{+0.4}₀ / 0.88 in.^{+0.016}₀) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	