



SIGNALLAMP RØD 110VAC LED ATEX

XB4BVG4EX

EAN: 3389118030688

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt Eller Type Komponent	Komplett signallampe
Kortnavn Utstyr	XB4
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall
Festebrakettmateriale	Zamak
Hode Type	Standard
Montasjediameter	22 mm
Salg Per Udelelig Kvantitet	1
Støvsone	Zone 21 - 22
Knappens Tilleggs Info.	Med vanlig deksel

Komplementær

Resistens Til Høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Utstyrsmontasje	Festehull - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0
Senter For Innfesting	>= 30 x 40 mm (støttepanel)
Innbyggingsdybde	43 mm
Merking	Ex tb IIIC
Formen På Varslingsenhetens Hode	Rund
Hette Eller Dekselfarge	Rød
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
[UI] Isolasjonsspenning	250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Signaltype	Klar
Lyskilde	Innebygget LED
Lyskildefarge	Rød
[Us] Matespenning	110...120 V AC 50/60 Hz
Spenningsgrenser	100...132 V AC
Strømforbruk	14 mA
Levetid	100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Motstand Mot Spenningsvariasjon	1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-20...60 °C
Overspenningskategori	I i samsvar med IEC 60536
Ip-Grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Nema Beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Beskyttelsesklasse	IK05 conforming to IEC 50102
Standarder	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 61000-6-2 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Direktiver	94/9 / EC - ATEX-direktivet
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX9004U
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand Mot Raske Transienter	2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
Motstand Mot Elektromagnetiske Felt	10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand Mot Elektrostatisk Utladning	6 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
Elektromagnetiske Utslipp	Klasse B i samsvar med IEC 55011

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	85,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S01
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	1,075 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak


[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings

Pilot Light



e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	