

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupitor Termomagnético DC Acti9 C60H 1P 32 A Curva C

A9N61515

Principal

Gama	Acti9
Nombre Del Producto	Acti 9 C60H-DC
Tipo De Producto O Componente	Interrupitor automático en miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	C60H-DC
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	1P
Número De Polos Protegidos	1
Corriente Nominal (In)	32 A en 25 °C
Tipo De Red	DC
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Curva	C
Poder De Corte	10 kA Icu en 220 V DC acorde a EN 60947-2 10 kA Icu en 220 V DC acorde a IEC 60947-2 6 kA Icu en 250 V DC acorde a EN 60947-2 6 kA Icu en 250 V DC acorde a IEC 60947-2 20 kA Icu en 110 V DC acorde a EN 60947-2 20 kA Icu en 110 V DC acorde a IEC 60947-2
Categoría De Utilización	Categoría A acorde a EN 60947-2 Categoría A acorde a IEC 60947-2
Apto Para Seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-2 Sí acorde a EN 60947-2

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V DC
[Ics] Poder De Corte En Servicio	15 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 110 V DC 4.5 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 250 V DC 4.5 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 250 V DC 7.5 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 220 V DC 7.5 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V DC acorde a IEC 60947-2 500 V DC acorde a EN 60947-2
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV acorde a EN 60947-2 6 kV acorde a IEC 60947-2
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta
Señalización Local	Indicación encendido/apagado

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Montaje	Fijo
Tipo De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Arriba o abajo, estado 1 Estándar
Pasos De 9 Mm	2
Peso Del Producto	0.128 kg
Color	Blanco
Endurancia Mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	3000 Ciclos L/R = 2 ms
Preparado Para Candado	Con candado
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	En posición O
Par De Apriete	Circuito de alimentación: 2.5 N.m arriba o abajo
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin

Entorno

Normas	EN 60947-2 IEC 60947-2
Grado De Contaminación	3 acorde a EN 60947-2 3 acorde a IEC 60947-2
Categoría De Sobretensión	IV
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	1.8 cm
Paquete 1 Longitud	7.5 cm
Paquete 1 Peso	121.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas