

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kaedra - para salida potencia - 6 aperturas - 1 x 12 módulos

13181

Discontinuado

Principal

Gama	Mureva
Nombre Del Producto	Mureva Enclosure
Tipo De Producto O Componente	Cofret estanco
Tipo De Armario	Envolvente para salida de corriente
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje

Complementario

Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Pasos De 9 Mm	24
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	12
Número Total De Módulos De 18 Mm	12
Número De Filas Horizontales	1
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Número De Aperturas En La Interfaz	6
Número De Placas	2 para controles de pulsador 6 para salidas de potencia de 65 x 85
Equipo Suministrado	2 abrazadera sujetacable 6 placa para salida de potencia de 65 x 85 2 placa para control de pulsador
Tipo De Tapa Frontal	Transparente
Disipación De Potencia En W	28 W
Corriente Nominal (In)	63 A
Tipo De Carril	DIN
Número De Troquelados Pg Iso	17
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Cerradura opcional
Material Del Envoltente	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible
Peso Del Producto	2.5 kg
Dimensión De La Base	91 x 100 mm
Anchura	340 mm
Altura	460 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	160 mm
Profundidad Interna	91 mm
Color	Puerta, estado 1 verde transparente Recinto, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Normas	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670 EN 62262 EN 50262
Resistencia Al Fuego	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 acorde a En 50102
Environmental Characteristics (Uv)	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.8 cm
Paquete 1 Ancho	36.0 cm
Paquete 1 Longitud	47.0 cm
Paquete 1 Peso	2.848 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	28
Paquete 2 Altura	80.0 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	91.744 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas