


Ficha técnica del producto

Especificaciones



PILOT LIGHT 28V 30MM TYPE K +OPTIONS

9001KP35R9

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto
Nombre Corto Del Dispositivo	9001K

Complementario

Material Del Bisel	Metal
Diámetro De Montaje	30 mm
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Redondo
Tipo De Lente	Abovedado plástico
Color De Lentes O Tapa/Operador	Rojo
Fuente De Luz	Incandescente
Base De Bombilla	BA 9s
Suministro Del Bloque De Luz	Directo 24...28 V AC/DC
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde aIEC 60947-1
Par De Apriete	0.8 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Con ranuras transversales
Forma De La Cabeza De Tornillo	Con ranuras transversales
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación2) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	2.5 kV acorde a IEC 60947-1
Protección Contra Cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1
Fuente De Luz	Bombilla incandescente
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
Anchura Total Cad	54 mm
Altura Total Cad	70 mm
Profundidad Total Cad	42 mm
[Us] Tensión De Alimentación	24...28 V AC/DC
Peso Del Producto	0.134 kg
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Tipo De Lente	Abovedado
[Us] Tensión De Alimentación	24...28 V

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Suministro Del Bloque De Luz	Voltaje completo
Material De La Lente	Polycarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.499 cm
Paquete 1 Ancho	9.299 cm
Paquete 1 Longitud	5.7 cm
Paquete 1 Peso	145.15 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.633 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio


 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)