

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interrupor Diferencial Acti9 Tipo AC 4P 63 A 30mA

A9R91463

Precio: 1,214.00 PEN

### Principal

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama                                           | Acti 9                                 |
| Nombre Del Producto                            | Acti9 iLD                              |
| Tipo De Producto O Componente                  | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
| Nombre Corto Del Dispositivo                   | iLD                                    |
| Número De Polos                                | 4P                                     |
| Posición De Neutro                             | Izquierda                              |
| Corriente Nominal (In)                         | 63 A                                   |
| Tipo De Red                                    | CA                                     |
| Sensibilidad Ante Fugas A Tierra               | 30 mA                                  |
| Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra | Instantáneo                            |
| Clase De Protección Contra Fugas A Tierra      | Tipo A-SI                              |

### Complementario

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ubicación Del Dispositivo En El Sistema              | Salida                      |
| Frecuencia De Red                                    | 50/60 Hz                    |
| [Ue] Tensión Asignada De Empleo                      | 380...415 V CA 50/60 Hz     |
| Tecnología De Disparo Corriente Residual             | Independiente de la tensión |
| Poder De Corte Y De Cierre Nominal                   | Idm 1500 A<br>Im 1500 A     |
| Intensidad De Cortocircuito Condicional              | 10 kA                       |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 500 V CA 50/60 Hz           |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 6 kV                        |
| Corriente De Sobretensión                            | 3000 A                      |
| Indicador De Posición Del Contacto                   | Sí                          |
| Tipo De Control                                      | Maneta                      |
| Tipo De Montaje                                      | Ajustable en clip           |
| Tipo De Montaje                                      | Carril DIN                  |
| Pasos De 9 Mm                                        | 8                           |
| Altura                                               | 91 mm                       |
| Ancho                                                | 72 mm                       |
| Profundidad                                          | 73.5 mm                     |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso Del Producto                             | 0.37 kg                                                                                                                                                                |
| Color                                         | Blanco                                                                                                                                                                 |
| Endurancia Mecánica                           | 20000 Ciclos                                                                                                                                                           |
| Durabilidad Eléctrica                         | AC-1, estado 1 15000 Ciclos                                                                                                                                            |
| Descripción De Las Opciones De Bloqueo        | Dispositivo de cierre con candado                                                                                                                                      |
| Conexiones - Terminales                       | Terminal simple arriba o abajo1...35 mm² rígido<br>Terminal simple arriba o abajo1...25 mm² Flexible<br>Terminal simple arriba o abajo1...25 mm² flexible con terminal |
| Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas | 14 mm for arriba o abajo connection                                                                                                                                    |
| Par De Apriete                                | 3.5 N.m arriba o abajo                                                                                                                                                 |

## Entorno

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 61008-1                                                                      |
| Grado De Protección Ip                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>"IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado De Contaminación                 | 3                                                                                   |
| Compatibilidad Electromagnética        | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 3000 A acorde a EN/IEC 61008-1                      |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C                                                                         |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...85 °C                                                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7.7 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 8.5 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 9.8 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 401.0 g   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 27        |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 11.383 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |