

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Arrancador suave ATS48, 40 HP (230V) / 75 HP (400...460V), 110 Amperios

ATS48C11Y

Discontinuado el: 30 abr. 2023

Fuera de servicio próximamente el: 31 dic. 2030

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Altistart 48
Tipo De Producto O Componente	Arrancador suave
Destino Del Producto	Motores asíncronos
Aplicación Especifica De Producto	Cargas pesadas y bombeo
Nombre Corto Del Dispositivo	ATS48
Categoría De Empleo	AC-53A
Ue Tensión De Alimentación	208...690 V - 15...10 %
Frecuencia De Alimentación	50...60 Hz - 5...5 %
Potencia Del Motor En Kw	22 kW en 230 V p/ aplicaciones severas 30 kW en 230 V p/ aplicaciones estándares 45 kW en 400 V p/ aplicaciones severas 45 kW en 440 V p/ aplicaciones severas 55 kW en 400 V p/ aplicaciones estándares 55 kW en 440 V p/ aplicaciones estándares 55 kW en 500 V p/ aplicaciones severas 55 kW en 525 V p/ aplicaciones severas 75 kW en 500 V p/ aplicaciones estándares 75 kW en 525 V p/ aplicaciones estándares 75 kW en 690...24000 V p/ aplicaciones severas 75 kW en 6 kV p/ aplicaciones severas 90 kW en 690...24000 V p/ aplicaciones estándares 90 kW en 6 kV p/ aplicaciones estándares
Potencia Del Motor En Hp	100 hp en 5 V p/ aplicaciones estándares 25 hp en 20 kV p/ aplicaciones severas 30 hp en 20 kV p/ aplicaciones estándares 30 hp en 230 V p/ aplicaciones severas 40 hp en 230 V p/ aplicaciones estándares 60 hp en 460 V p/ aplicaciones severas 75 hp en 460 V p/ aplicaciones estándares 75 hp en 5 V p/ aplicaciones severas

Complementario

Conexión De Dispositivo En Env	En la línea sumin. motor
Tipo De Protección	Fallo de fase, estado 1 línea Protección térmica, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 arranc.
Normas	EN/IEC 60947-4-2

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	GOST TCF CCC SEPRO NOM 117 C-Tick CSA UL DNV
Marca	CE
Número De Entrada Digital	5
Entrada Discreta	PTC, 750 Ohm en 25 °C - tipo de cable: Par, Ejec, LI3, LI4) lógica, <= 8 mA 4300 Ohm
Entrada Lógica	Lógica positiva Par, Ejec, LI3, LI4 durante < 5 V y L/R = <= 2 mA en estado 0: > 11 V, >= 5 mA
Corriente Mínima De Conmutación	10 mA en 6 V CC para salidas relé
Número De Salida Digital	2
Salida Discreta	- tipo de cable: LO1) salida lógica 0 V común configurable - tipo de cable: LO2) salida lógica 0 V común configurable - tipo de cable: R1) salidas relé fallo relé No - tipo de cable: R2) salidas relé fin reles de inicio No - tipo de cable: R3) salidas relé potenc. motor No
Tipo De Salida Analógica	Salida corriente AO, estado 1 0-20 mA o 4-20 mA, frecuencia de cambio <500 Ohm
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Modbus
Tipo De Conector	1 RJ45
Enlace Datos Comunicación	Serie
Interface Física	Multipunto RS485
Velocidad De Transmisión	4800, 9600 o 19200 bps
Función Disponible	Desviación externa (opcional)
Posición De Funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	290 mm
Ancho	190 mm
Profundidad	235 mm
Peso Del Producto	8.3 kg

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Emisiones conducidas y radiadas nivel A acorde a IEC 60947-4-2 Emisiones conducidas y radiadas nivel B acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación o goteo de agua acorde a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	40...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) -10...40 °C - tipo de cable: sin reducción de la potencia nominal)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal > 1000...2000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	36.5 cm
Paquete 1 Ancho	30.5 cm
Paquete 1 Longitud	40 cm
Paquete 1 Peso	10.657 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	73.5 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	34.314 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.