

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Accesorio de señalizacion y control de bajo nivel para teleruptores iTL24

A9C15424

Principal

Range Of Product	Acti9
Nombre Corto Del Dispositivo	iATL24
Tipo De Producto O Componente	Auxiliar de control y señalización
Composición De Contactos De Señalización	1 NO
Tensión Del Circuito De Señalización	24 V CC, estado 1 +/- 20% 0.002...0.1 A
[Uc] Tensión Del Circuito De Control	230 V CA 50/60 Hz impulso >= 200 ms 24 V DC canto descendente 24 V DC canto ascendente
[Us] Tensión De Alimentación	230 V AC en 50/60 Hz

Complementario

Tipo De Control	Mando a distancia
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	8 kV
Potencia Máxima De Consumo En W [Vatios]	1 W
Tipo De Montaje	Fijo, a la izquierda del TI
Tipo De Montaje	Carril DIN
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Inferior, estado 1 Sí Superior, estado 1 NO
Durabilidad Eléctrica	250000 Ciclos acorde a IEC 60947-5-1
Inmunidad A Microcortes	10 ms
Comportamiento A Mínima Tensión	Sin apertura si se pierden los 24 V CC
Pasos De 9 Mm	2
Altura	81 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable 0.5...10 mm² - rigidez del cable rígido Alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable 0.5...6 mm² - rigidez del cable Flexible Alimentación, estado 1 terminales de tipo túnel 1 cable 0.5...4 mm² - rigidez del cable flexible con terminal Entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable 0.5...2.5 mm² - rigidez del cable rígido Entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable 0.5...2.5 mm² - rigidez del cable Flexible Entrada, estado 1 terminales de tipo túnel 2 cable 0.5...2.5 mm² - rigidez del cable flexible con terminal Ti24 interface, estado 1 terminal cargado por resorte Ti24 2 cable 0.5...1.5 mm² - rigidez del cable rígido Ti24 interface, estado 1 terminal cargado por resorte Ti24 1 cable 0.5...1.5 mm² - rigidez del cable Flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	Alimentación: 9 mm for inferior connection Entrada: 9 mm for inferior connection Ti24 interface: 10 mm for superior connection
Par De Apriete	Alimentación: 1 N.m inferior Entrada: 1 N.m inferior
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti9 iTL iTL Acti 9 Acti9 iTL iTLi Acti 9 Acti9 iTL iTLs Acti 9 Acti9 iTL iTLc
Compatibilidad Del Producto	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz

Entorno

Categoría De Sobretensión	IV
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 "IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60439-1
Tropicalización	2 acorde a IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	93 % en 40 °C acorde a IEC 60068-2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C
Etiquetas De Calidad	CE
Normas	IEC 60947-1 anexo S

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.7 cm
Paquete 1 Ancho	7.6 cm
Paquete 1 Longitud	8.6 cm
Paquete 1 Peso	79.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	108
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm

Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	9.166 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas