

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sensor de medición de energía inalámbrico, PowerTag M63A 1P+N, instalación superior

A9MEM1522

Principal

Gama Del Producto	PowerLogic
Nombre Del Producto	PowerTag A9 M63
Tipo De Producto O Componente	Sensores de energía
Polos	1P + N
Corriente Máxima [Imax]	63 A
[Ib] Corriente Básica	10 A
Starting Current	40 mA
Corriente De Saturación	130 A
Aplicación Especifica De Producto	Monitoreo de circuito Asignación de costes Alarma de sobrecarga Monitoreo de carga Administración de energía
Compatibilidad Del Producto	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Módulo Wiser IP EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Avanzado PrismaSet Active
Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 C32N Multi 9 Multi 9 C65 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti 9 iKQ Acti 9 Acti9 K60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Terminal único Acti 9 iC60
Tipo De Medición	Energía activa Factor de potencia Potencia activa Corriente Tensión
Clase De Precisión	Clase 1 corriente acorde a IEC 61557-12 Clase 0,5 tensión acorde a IEC 61557-12 Clase 1 potencia activa acorde a IEC 61557-12 Clase 1 energía activa acorde a IEC 61557-12 Clase 1 factor de potencia acorde a IEC 61557-12
Ubicación De Montaje	Parte inferior

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Montaje	En interruptor automático
Destino De Producto	Cuadro de distribución
Grado De Protección Ip	Pérdida de tensión con la corriente medida en la pérdida de tensión
Medio De Soporte De Transmisión	Radiofrecuencia 2.4...2.4835 GHz acorde a IEEE 802.15.4
Potencia De Emisión	10 mW

Complementario

Modo De Montaje	Mediante tornillos - tipo de cable: terminales)
Conexión Eléctrica (Detección De Tensión Y Alimentación)	Conector diente
Sección Transversal De Cable	1 rígido cable 1.5...16 mm² 2 con filamentos cable 1.5...2.5 mm² 2 rígido cable 1.5...2.5 mm² 1 con filamentos cable 1.5...16 mm²
Tensión De Alimentación	200...240 V CA, +/- 20%
Frecuencia De Red	50 Hz 60 Hz
Consumo Máximo De Energía	1 VA
Normas	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 329 ETSI EN 301 487-1
Altura	16.5 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	43 mm
Peso Del Producto	17.5 g
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Entorno

Etiquetas De Calidad	CE
Directivas	2014/53/UE - directiva de equipos de radio
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Categoría De Sobretensión	III acorde a IEC 61010-1
Categoría De Medición	Categoría III acorde a IEC 61010-2-030
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK05
Grado De Contaminación	3
Humedad Relativa	0...95 % en 45 °C acorde a IEC 60721-3-3
Resistencia A Las Vibraciones	3M4 acorde a IEC 60721-3-3
Compatibilidad Electromagnética	Entorno electromagnético industrial acorde a IEC 61326-1 EMC irradiada acorde a ETSI EN 301 489-17 Emisión electromagnética acorde a IEC 62311

Características Ambientales	Dustproof (*) clase 3S3 acorde a IEC 60721-3-3 Niebla salina clase 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 Uso interior
-----------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.000 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	8.500 cm
Paquete 1 Peso	46.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	48
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	2.496 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil